

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI C se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

#### Datos generales para pedido

CableLine, Señalizadores para cables y conducto-
res, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, amarillo
0253411505
CLI C 3-6 GE/SW 1 MP
4008190101121
20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homo	logaciones
------	------------

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	17 mm	Profundidad (pulgadas	١	0.6693 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	1	0.2362 inch
Anchura	11 mm	Anchura (pulgadas)		0.4331 inch
Peso neto	0.64 g	Anchara (paigadas)		0.4331 111011
230 11010	0.0+ g			
Temperaturas				
Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C			
Conformidad medioambienta	ıl del producto			
	•			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima de	l 0,1 % en peso		
Datos generales				
Color de material según código de esistencia	4			
Orientación de la impresión	horizontal			
lipo de impresión	Estándar			
Procedimiento de impresión	impreso por calor			
/ersión	MultiPack			
Anchura	11 mm			
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0			
Gama de temperaturas de servicio, ma	x. 80 °C			
Gama de temperaturas de servicio, mir				
Color	amarillo			
Halógenos	Sí			
Diámetro del aislante, max.	16			
Material básico	PVC, blando, sin cadmio			
Color de impresión	negro			
Caracteres impresos	Números			
Número de señalizadores por unidad d embalaje	e forma de entrega	Cor	nponente	
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Cor	nductor and cable markers		

### Señalizador para cables y conductores

Gama de temperaturas de servicio

-30...80 °C

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	70 mm <sup>2</sup>
		max.	
Sección de conexión del conductor, mil	n. 16 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	16 mm
Diámetro externo del conductor, min.	8 mm	diámetro externo del conductor	8 - 16 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

Aviso legal

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530

Fecha de creación 12.11.2025 09:15:11 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos



Similar a la ilustración