

## AP SAKT2 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Similar a la ilustración

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

## Datos generales para pedido

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión              | Tapa final para bornes, Ocre, Altura: 82 mm, Anchura: 2.5 mm, V-O, KrG, enclavable: Sí |
| Código               | <a href="#">0329120000</a>                                                             |
| Tipo                 | AP SAKT2 KRG                                                                           |
| GTIN (EAN)           | 4008190012793                                                                          |
| Cantidad             | 20 Pieza                                                                               |
| Estado de entrega    | Retirado                                                                               |
| Disponible hasta     | 2022-12-31T00:00:00+01:00                                                              |
| Producto alternativo | <a href="#">EP TTB 6</a>                                                               |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 34.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.3583 inch |
| Altura      | 82 mm   | Altura (pulgadas)      | 3.2283 inch |
| Anchura     | 2.5 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.0984 inch |
| Peso neto   | 9.95 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                    | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C         | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos del material

|                                  |     |       |      |
|----------------------------------|-----|-------|------|
| Material básico                  | KrG | Color | Ocre |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |       |      |

## Generalidades

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

## Otros datos técnicos

|            |    |                       |                 |
|------------|----|-----------------------|-----------------|
| enclavable | Sí | Indicación de montaje | Montaje directo |
|------------|----|-----------------------|-----------------|

## Valores característicos del sistema

|         |            |
|---------|------------|
| Versión | Tapa final |
|---------|------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |