

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión
Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Versión	Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 10 mm, Profundidad: 31.7 mm
Código	0341600000
Tipo	STB 30.5 IH/VI
GTIN (EAN)	4008190026035
Cantidad	50 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	STB 30.5 IH/RT

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	31.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.248 inch
Anchura	7.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.2835 inch
Peso neto	2.6 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea		

Datos del material

Material básico	PA 66	Color	violeta
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

Dimensiones

Longitud de rosca	7 mm	Profundidad de conector	10 mm
-------------------	------	-------------------------	-------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Versión a prueba de explosivos	No
Tipo de montaje	atornillado		

Valores característicos del sistema

Versión para carriles

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		