

**CLI MH 70 HSTR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm<sup>2</sup>
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

**Datos generales para pedido**

Versión	CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, negro
Código	<a href="#">0524400000</a>
Tipo	CLI MH 70 HSTR
GTIN (EAN)	4008190075057
Cantidad	100 Pieza

**CLI MH 70 HSTR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	11.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.4449 inch
Peso neto	0.81 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-30...100 °C
----------------------------------	--------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Color de material según código de resistencia	0	
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	libre de halógenos	
Anchura	11.3 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	
Color	negro	
Material básico	Poliamida 66	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Componente
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria	
Número de señalizadores por combinación	1 Component part = Accessories	
Gama de temperaturas de servicio	-30...100 °C	

**Señalizador para cables y conductores**

Sección de conexión del conductor, max.	500 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 16 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	317 mm	Diámetro externo del conductor, min.
diámetro externo del conductor	10 - 317 mm	10 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## Dibujos

### Ejemplo de uso

