

H6,0/20 SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro
Código	0533500000
Tipo	H6,0/20 SW
GTIN (EAN)	4008 190183905
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.36 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color negro	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	3.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	6.3 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	20.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	14 mm
Sección de conexión del conductor	6 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

