



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	0559200000
Tipo	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008190108984
Cantidad	1 Pieza

CLI RS 3 MDCLI C 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	3 mm
Altura	100 mm
Anchura	3 mm
Longitud	100 mm
Peso neto	4.9 g

Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura (pulgadas)	0.1181 inch
Longitud (pulgadas)	3.937 inch

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Datos generales

Tipo de impresión	Estándar
Anchura	3 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Color	plata
Longitud	100 mm
Caracteres impresos	Números
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C

Versión	MultiPack
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Halógenos	Sí
Material básico	Acero
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm ²
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²
Diámetro externo del conductor, max.	3.5 mm
diámetro externo del conductor	2.5 - 3.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02