CLI R 02-3 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Similar a la ilustración

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje	
Código	<u>0560009999</u>	
Tipo	CLI R 02-3 SDR	
GTIN (EAN)	4008190018856	
Cantidad	10 Pieza	

CLI R 02-3 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS

Dimensiones y peso	s		
Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1575 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Anchura	3.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1339 inch

Conformidad

1.14 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	Tipo de impresión	según especificaciones del
			cliente
Procedimiento de impresión	Por chorro de tinta	Versión	MultiPack
Anchura	3.4 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, ma	ıх. 80 °С	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	bajo demanda	Halógenos	Sí
Material básico	PVC, blando, sin cadmio	Color de impresión	negro
Caracteres impresos	bajo demanda	Unidades por rollo	25
Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C	Aviso legal	Impresión especial

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	1.5 mm²
_		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 0.2 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.3 mm	diámetro externo del conductor	1.3 - 3 mm
Sección de conexión del conductor	0.2 - 1.5 mm ²		

Clasificaciones

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-06-29 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos