CLI O 30-3 SDR MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables CLI-O se colocan en cables ya conectados y son ideales para reequipar instalaciones ya montadas. Se dispone de tres tamaños diferentes para secciones de entre 0,4 mm² y 4,0 mm² como máximo. Su forma y diseño garantizan una fijación segura y duradera de los diferentes señalizadores que se pueden combinar de forma personalizada. Ventajas:

- Señalizadores abiertos para cables ya conectados
- Forma de los señalizadores con protección contra el giro para mayor seguridad
- Perfecto para trabajos de señalización a posteriori
- Requieren poco espacio
- Ahorro de tiempo gracias a montaje rápido mediante clip

Datos generales para pedido

CableLine, Señalizadores para cables y conducto-
res, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, bajo demanda
<u>0648209999</u>
CLI O 30-3 SDR MP
4008190155704
1000 Pieza

1

CLI O 30-3 SDR MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hon	าดเด	gacio	nes

ROHS

Dimensiones y pesos				
Profundidad	6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2362 inch	
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch	
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch	

Conformidad

0.06 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	Tipo de impresión	según especificaciones del cliente	
Procedimiento de impresión	Por chorro de tinta	Versión	MultiPack	
Anchura	6 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C		Gama de temperaturas de servicio, min30 °C		
Color	bajo demanda	Halógenos	Sí	
Material básico	PVC, blando, sin cadmio	Color de impresión	negro	
Caracteres impresos	bajo demanda	Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C	
Aviso legal	Impresión especial			

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	4 mm ²
- 		max.	
Sección de conexión del conductor, min	n. 3 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	4 mm	diámetro externo del conductor	4 - 5 mm
Sección de conexión del conductor	3 - 4 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Fecha de creación 15.11.2025 04:06:43 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

CLI O 30-3 SDR MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración