

BS 25 IH/RT SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión
Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Versión	Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm
Código	0335500000
Tipo	BS 25 IH/RT SAKT1
GTIN (EAN)	4008 1901 18877
Cantidad	50 Pieza

BS 25 IH/RT SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	28.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1299 inch
Altura	5.5 mm	Altura (pulgadas)	0.2165 inch
Anchura	5.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.2165 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	1.76 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
-------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

Datos del material

Material básico	Acero, Latón	Color	rojo
-----------------	--------------	-------	------

Dimensiones

Diámetro	3 mm	Medida de rosca métrica, ext.	3.00 mm
----------	------	-------------------------------	---------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	atornillado

Valores característicos del sistema

Versión	para puente móvil de conexión transversal
---------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		