

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto







Ideal para las industrias de energía, procesos y transporte, la caja Klippon® STB es el complemento perfecto a nuestra gama existente de cajas Klippon® . Las cajas de esta serie están homologadas conforme a normas internacionales como, por ejemplo, EN 62208 y EN 60079-0/7 (ATEX).

- Acero inoxidable 1.4404 (316L) electropulido o tipo espejo, 1,5 mm
- Aislamiento resistente a altas temperaturas de serie

   rango de temperatura ampliado de -60°C a +100°C
   para aplicación Ex (+120°C solo para aplicación industrial)
- Con homologación según ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GL DNV e INMETRO
- Diversas opciones para montaje del carril interno
- Protección IP66
- El funcionamiento seguro y duradero de la junta queda asegurado gracias a la protección contra compresión de la junta.
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Cordones de soldadura por láser para una calidad superior
- Los pies de montaje unidos por soldadura garantizan una óptima instalación de la caja.

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

#### Datos generales para pedido

| Versión    | Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía,<br>Carcasa de acero inoxidable, Altura: 160 mm,<br>Anchura: 380 mm, Profundidad: 120 mm, Mate-<br>rial básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L),<br>pulido de espejo, plata |
|------------|--|
| Código     | <u>1002700000</u>  |
| Tipo       | KLIPPON STB 5 SS   |
| GTIN (EAN) | 4032248695638  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

## **Homologaciones**

Homologaciones











| ROHS                       | Conformidad  |
|----------------------------|--------------|
| UL File Number Search      | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E256877      |

#### **Dimensiones y pesos**

| Profundidad                | 120 mm |
|----------------------------|--------|
| Altura                     | 160 mm |
| Anchura                    | 380 mm |
| Medida de fijación, altura | 80 mm  |
| Peso neto                  | 3936 g |

| Profundidad (pulgadas)      | 4.7244 inch  |
|-----------------------------|--------------|
| Altura (pulgadas)           | 6.2992 inch  |
| Anchura (pulgadas)          | 14.9606 inch |
| Medida de fijación, anchura | 405 mm       |
|                             |              |

#### **Temperaturas**

Temperatura de servicio -60 °C...100 °C

## Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención                 |
|--|---------------------------------------|
| RoHS                                   |                                       |
| REACH SVHC                             | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

#### Conexión a tierra Bases y capotas

| Sección, max.         | 25 mm²  | Tierra, caja, tapa    | perno de tierra de acero  |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Jecoloff, max.        | 23 11111  | попа, саја, шра       | inoxidable soldado M6 x<br>10                                   |
| Tierra, caja, externa | Espárrago de acero<br>inoxidable unido por<br>soldadura M6 x 16 | Tierra, caja, interna | Espárrago de acero<br>inoxidable unido por<br>soldadura M6 x 16 |

## **Datos generales**

| Espesor de la tapa                       | 1.5 mm   | Espesor de la carcasa         | 1.5 mm                              |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura de servicio, max.            | 100 °C   | Temperatura de servicio, min. | -60 °C                              |
| Fijación de la tapa                      | Tornillo hexagonal M5<br>con ranura y 10 mm de<br>distancia en partes planas | Superficie                    | pulido de espejo                    |
| Resistente a los golpes                  | Versión estándar 10 J, 7 J<br>versión ATEX                                   | Tipo de protección            | IP66                                |
| Material básico                          | Acero inoxidable 1.4404 (316L)   | Material de la junta          | Silicona                            |
| Par de apriete para tornillos de la tapa | 2.5 Nm   | Fijación de montaje           | Guías TAS 20 sobre fondo<br>de caja |
| Fijación de caja                         | pies de montaje unidos por<br>soldadura con orificios de<br>8 mm             | Tipo de protección (UL)       | Type 4, Type 4X                     |
| Número de tornillos de cierre            | 4  | Abertura de acceso - ancho    | 362 mm                              |

Fecha de creación 04.11.2025 06:33:27 MEZ





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

| Placa de fijación  | No  | Тара   | Sí  |
|--|---|--|---|
| Abertura de acceso - altura  | 140 mm  | Campos de aplicación:                            | Entornos potencialmente<br>explosivos, Industria del<br>embalaje, Ingeniería de<br>transportes, Industria de<br>procesos, Construcción<br>naval |
| Montaje horizontal   |   |  |   |
|  |   |  |   |
| WDU 10 / ZDU 10  | 1x35  | WDU 16 / ZDU 16                                  | 1x29  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5<br>WDU 6 / ZDU 6   | 1x68<br>1x44  | WDU 4 / ZDU 4                                    | 1x57  |
| Montaje vertical   | "   |  |   |
|  |   |  |   |
| WDU 10 / ZDU 10  | 3x12  | WDU 16 / ZDU 16                                  | 3x10  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5<br>WDU 6 / ZDU 6   | 3x25<br>3x16  | WDU 4 / ZDU 4                                    | 3x21  |
| Números de certificación de  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Núm. de declaración de conformidad<br>(DoC LVD)  | DE PS2620 160412<br>001ISS02  | Núm. de certificación de conformidad (AoC)       | DE PS2620 160308<br>001ISS04  |
| Núm. de certificación caja terminal<br>(KOSHA)   | 16-AV4BO-0247X  | Núm. de certificación de caja vacía<br>(INMETRO) | LMP 21.0015U  |
| Núm. de certificación caja terminal (AE  | x)E223792   | Núm. de certificación caja terminal (ATEX)       | IBExU07ATEX1148   |
| Núm. de certificación de caja vacía<br>(ATEX)  | IBExU 07ATEX1147U   | Núm. de certificación (LLOYDSREG)                | LR23307703TA  |
| Núm. de certificación caja terminal<br>(INMETRO)   | LMP 21.0018   | Núm. de certificación (INMETRO)                  | IEX13.0003  |
| Núm. de certificación caja terminal<br>(IECEx)   | IECEx IBE 09.0019   | Núm. de certificación de caja vacía<br>(IECEx)   | IECEx IBE 09.0018U  |
| Núm. de certificación (IECEX)  | IECEXIBE09.0019   | Núm. de certificación (ATEX)                     | IBEXU07ATEX1147U  |
| Condiciones de aprobación  | ATEX, DNV, IECEX,<br>INMETRO, LR, RMRS, UL<br>AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus, KC,<br>CCC | N.º de certificado (cULus)                       | E256877   |
| Prensaestopas  |   |  |   |
| MGO  | 1   | M12  | 20  |
| M63<br>M50   | <u>1</u><br>1   | M12<br>M16                                       | 20<br>12  |
| M32  | 4   | M25  | 6   |
| W20  | 12  | M40  | 2   |
| Prensaestopas a la derecha   |   |  |   |
| 1405   |   |  |   |
| M25  | 6   | M63  | 1   |
| M16  | 12  | M40  | 2   |
| M50<br>M20   | 12  | M32<br>M12                                       | 20  |
| Prensaestopas arriba y abajo   |   |  |   |
| and an analytical parties of the state of th |   |  |   |
| M20  | 30  | M12  | 64  |
| M63  | 2   | M40  | 6   |

Fecha de creación 04.11.2025 06:33:27 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

| M32 | 10 | M25 | 16 |
|-----|----|-----|----|
| M50 | 4  | M16 | 33 |

## Indicación importante

| Información de producto | La temperatura ambiente para el conjunto se reducirá a +60 °C y la temperatura de la superficie, a |
|-------------------------|--|
|                         | +100 °C  |

## Clasificaciones

| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 | ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## Dibujo acotado





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accesorios**

#### Guías de montaje: TS35



Los accesorios del sistema de la nueva serie de cajas Klippon® STB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

- Carriles DIN TS 35
- Tornillos de sujeción

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

#### Datos generales para pedido

| Tipo       | SFNS5 VKMU M5 SW15 | Versión   |
|------------|--------------------|---|
| Código     | 0433500000         | Klippon STB (Small Terminal Box), Tuerca de sujeción, cuadrado, |
| GTIN (EAN) | 4008190494520      | Altura: 15 mm, Anchura: 15 mm, Profundidad: 11.7 mm, Material   |
| Cantidad   | 20 ST              | básico: Acero cincado, cincado, plata                           |

#### Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

#### Datos generales para pedido

| Tipo       | TPSD FIXING SET KTB | Versión   |
|------------|---------------------|---|
| Código     | 1252190000          | Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material |
| GTIN (EAN) | 4050118043969       | básico: Acero inoxidable, no probado, plata                         |
| Cantidad   | 20 ST               |   |
| Tipo       | SD FIXING SET       | Versión   |
| Código     | 1285200000          | Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa   |
| GTIN (EAN) | 4050118075472       | de identificación, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4 |
| Cantidad   | 1 ST                | mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, plata            |

Fecha de creación 04.11.2025 06:33:27 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

#### Tira de conexión a tierra

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite la adaptación sencilla según los requisitos específicos de cada aplicación. A continuación se detallan las opciones que están disponibles:

- Elementos de cierre
- Soportes para documentos
- Espárrago de tierra
- Placas de bridas
- Material de instalación
- Placas de montaje
- Cubiertas contra la Iluvia
- Separador
- Guías de montaje
- Soporte de etiqueta de tipo

#### Datos generales para pedido

Tipo PECD WIRE 6/200/D6 SET Versión

Código 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Tira de conexión a tierra, Atornillado,

GTIN (EAN) 4050118487206 Material básico: Acero, Verde/amarillo

Cantidad 1 ST

#### Tapones de ventilación: DAE



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

#### Datos generales para pedido

| Tipo           | DAE M12 SS                    | Versión  |
|----------------|-------------------------------|--|
| Código         | 1868550000                    | DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M          |
| GTIN (EAN)     | 4032248440405                 | 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)                |
| Cantidad       | 10 ST                         |  |
|                |                               |  |
| Tipo           | DAE M12 PA LONG               | Versión  |
| Tipo<br>Código | DAE M12 PA LONG<br>1868570000 | Versión  DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M |
|                |                               |  |

Fecha de creación 04.11.2025 06:33:27 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Guías de montaje: TS35



Los accesorios del sistema de la nueva serie de cajas Klippon® STB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

- Carriles DIN TS 35
- Tornillos de sujeción

Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios según las especificaciones del cliente.

#### Datos generales para pedido

| Tipo                             | TS35X7.5 ST STB 5  | Versión  |
|----------------------------------|--|--|
| Código                           | 8803610000   | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 320 mm, sin coliso, Acero,  |
| GTIN (EAN)                       | 4050118652796  | cincado, cromado   |
| Cantidad                         | 20 ST  |  |
| Tipo                             | TS35X7.5 ST STB 4 STB 6                                  | Versión  |
| Código                           | <u>8563410000</u>  | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 200 mm, sin coliso, Acero,  |
| GTIN (EAN)                       | 4050118652789  | chapado en zinc galvanizado y pasivado   |
| Cantidad                         | 20 ST  |  |
|                                  |  |  |
| Tipo                             | TS35X15 ST STB 4 STB 6                                   | Versión  |
| Tipo<br>Código                   | TS35X15 ST STB 4 STB 6<br>8000073220                     | Versión Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,   |
| •                                |  |  |
| Código                           | 8000073220   | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,   |
| Código<br>GTIN (EAN)             | 8000073220<br>4064675356783                              | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero,   |
| Código<br>GTIN (EAN)<br>Cantidad | 8000073220<br>4064675356783<br>20 ST                     | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado          |
| Código<br>GTIN (EAN)<br>Cantidad | 8000073220<br>4064675356783<br>20 ST<br>TS35X15 ST STB 5 | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 200 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado  Versión |