

DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El enchufe para elementos de construcción se utiliza para integrar un componente eléctrico en un bloque de bornes seccionables. Después de soldar el componente electrónico, el conector macho se puede integrar en el área de desconexión de nuestros bloques de bornes seccionables y así cambia la regleta de bornes seccionables en una regleta de bornes modular con componente electrónico integrado.

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor macho (borne), 6 mm ² , 1 A, Número de conexiones: 1, Número de polos: 2, Anchura: 6 mm
Código	0471460000
Tipo	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-12-31T00:00:00+01:00

DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	40.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5945 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	3.55 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a
-------------------------------------	--------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4
------	--------------------------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones	1
----------------------	---

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	beige
Grado inflamabilidad según UL 94			

Datos nominales

Sección nominal	6 mm ²	Corriente nominal	1 A
-----------------	-------------------	-------------------	-----

Dimensiones

Paso en mm (P)	12.00 mm	Desplazamiento TS 35	35 mm
----------------	----------	----------------------	-------

Generalidades

Número de polos	2	Indicación de montaje	Montaje directo
Gama de temperaturas de servicio, max. 120 °C			

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	insertado

Valores característicos del sistema

Versión	Módulo de diodo
---------	-----------------

DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		