

DQS 2 PS2.3 O.BATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

El enchufe para elementos de construcción se utiliza para integrar un componente eléctrico en un bloque de bornes seccionables. Después de soldar el componente electrónico, el conector macho se puede integrar en el área de desconexión de nuestros bloques de bornes seccionables y así cambia la regleta de bornes seccionables en una regleta de bornes modular con componente electrónico integrado.

Datos generales para pedido

Versión	Conector macho (borne), 6 mm ² , Número de conexiones: 1, Número de polos: 2, Anchura: 6 mm
Código	0471660000
Tipo	DQS 2 PS2.3 O.BATE
GTIN (EAN)	4008190051327
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	40.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5945 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	3.17 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max. 120 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

Conductor embornable (conexión nominal)

Número de conexiones	1
----------------------	---

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	beige
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Sección nominal	6 mm ²
-----------------	-------------------

Dimensiones

Paso en mm (P)	12.00 mm
----------------	----------

Generalidades

Número de polos	2	Indicación de montaje	Montaje directo
Gama de temperaturas de servicio, max. 120 °C			

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	insertado

Valores característicos del sistema

Versión	Módulo de diodo
---------	-----------------

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		