

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1 conector RJ45 (EtherNet/IP) de plástico incl. conector RJ45

#### Datos generales para pedido

Versión	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 1, metal, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Código	<u>1012570000</u>
Tipo	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)	4032248720200
Cantidad	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

logaciones

Homologaciones	c (UL) us
	LISTED

ROHS	Conformidad	
UL File Number Search	Sitio web UL	
N.º de certificado (cULus)	E316369	

## **Dimensiones y pesos**

Peso neto	46 g

#### **Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de colocación		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	
DE LOUI OLUIC	
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## **Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 1, metal, protección antidoblado	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 V0	Diámetro del aislante, min.	0.85 mm
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0.40.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24AWG 22	Diámetro del cable, flexible	0.480.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26AWG 22	Clasificación MICE M	M3
Clasificación MICE I	13	Clasificación MICE C	C1
Clasificación MICE E	E3	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Apantallamiento	Caja envolvente de 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Posibilidad de nueva conexión	≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)		

## Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación	Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)	E316369		

## Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas,	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas,	≥ 1000 V AC/DC
contacto/apantallado		contacto/contacto	

Fecha de creación 12.11.2025 04:22:57 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## Dibujo acotado





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accesorios**

#### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

#### Datos generales para pedido

 Tipo
 IE-PP-V01P
 Versión

 Código
 1965690000
 Tapa de protección para capota

 GTIN (EAN)
 4032248653911

 Cantidad
 10 ST

#### Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versión
Código	<u>1857440000</u>	ESG, Señalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadhesivo
Cantidad	200 ST	

Fecha de creación 12.11.2025 04:22:57 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 5



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

#### Herramienta para prensar



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

#### Datos generales para pedido

Tipo PWZ RJ45
Código <u>1118040000</u>
GTIN (EAN) 4032248899197
Cantidad 1 ST

Versión

Herramientas para prensar