

## CLI RS 3 MDCLI C 02

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	<a href="#">0559200000</a>
Tipo	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008 190108984
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

www.weidmueller.com

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1181 inch
Longitud	100 mm	Longitud (pulgadas)	3.937 inch
Peso neto	4.9 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

#### Datos generales

Tipo de impresión	Estándar	Versión	MultiPack
Anchura	3 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	plata	Halógenos	Sí
Longitud	100 mm	Material básico	Acero
Caracteres impresos	Números	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C		

#### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	3.5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 3.5 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		