

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Igual de fiable que el original probado millones de veces, y con detalles innovadores:

El BLF 5.08HC, la versión con conexión PUSH-IN del conector hembra BLZP 5.08HC, destaca por su sistema de conexión y su diseño más compacto. El innovador sistema de conexión PUSH IN de Weidmüller representa el futuro de las conexiones de conductores fáciles y sin herramientas. HC = Alta intensidad

En lo que a versatilidad se refiere, el BLF 5.08HC ofrece tanto como la versión que le sirvió de modelo:

- 3 direcciones de salida del conductor de probada eficacia ofrecen la flexibilidad necesaria para un diseño específico de la aplicación
- Las 4 variantes de sujeción y el pasador de desbloqueo patentado permiten basar el concepto de enclavamiento en los requisitos del usuario
- Combina los conectores BLF 5.08HC con los conectores SL 5.08HC para conseguir los máximos valores nominales

## Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                              | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja |
| Código                               | <a href="#">1013530000</a>                                                                                                                      |
| Tipo                                 | BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)                           | 4032248721672                                                                                                                                   |
| Cantidad                             | 30 Pieza                                                                                                                                        |
| Valores característicos del producto | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12                                                                       |
| Embalaje                             | Caja                                                                                                                                            |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 27.7 mm  | Profundidad (pulgadas) | 1.0905 inch |
| Altura      | 14.2 mm  | Altura (pulgadas)      | 0.5591 inch |
| Anchura     | 55.88 mm | Anchura (pulgadas)     | 2.2 inch    |
| Peso neto   | 19.3 g   |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Huella de carbono del producto Desde la cuna hasta la puerta 1,556 kg CO2 eq.

## Parámetros del sistema

|                                                |                                    |                                               |                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Familia del producto                           | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Tipo de conexión                              | Conexión de campo                    |
| Técnica de conexión de conductores             | PUSH IN con actuador               | Paso en mm (P)                                | 5.08 mm                              |
| Paso en pulgadas (P)                           | 0.200 "                            | Dirección de salida de conductor              | 180°                                 |
| Número de polos                                | 11                                 | L1 en mm                                      | 50.80 mm                             |
| L1 en pulgadas                                 | 2.000 "                            | Número de series                              | 1                                    |
| Número de filas de polos                       | 1                                  | Sección nominal                               | 2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos                | Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
| Tipo de protección                             | IP20                               | Resistencia de paso                           | ≤5 mΩ                                |
| Codificable                                    | Sí                                 | Longitud de desaislado                        | 10 mm                                |
| Punta de destornillador                        | 0,6 x 3,5                          | Punta de destornillador normativa             | DIN 5264                             |
| Ciclos de enchufado                            | 25                                 | Fuerza de inserción/polo, máx.                | 7 N                                  |
| Fuerza de extracción/polo, máx.                | 5.5 N                              |                                               |                                      |

## Datos del material

|                                                               |          |                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Materiales aislantes                                          | PBT      | Color                                         | negro                      |
| Carta de colores (similar)                                    | RAL 9011 | Grupo de materiales aislantes                 | IIIa                       |
| Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 200 eléctrico (CTI) |          | Moisture Level (MSL)                          |                            |
| Grado inflamabilidad según UL 94                              | V-0      | Material de contacto                          | Aleación de Cu             |
| Superficie de contacto                                        | estañado | Estructura de capas del contacto del conector | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| Temperatura de almacenamiento, mín.                           | -40 °C   | Temperatura de almacenamiento, max.           | 70 °C                      |
| Temperatura de servicio, mín.                                 | -50 °C   | Temperatura de servicio, max.                 | 100 °C                     |
| Gama de temperatura, montaje, mín.                            | -30 °C   | Gama de temperatura, montaje, max.            | 100 °C                     |

## Conductores aptos para conexión

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Sección de embornado, mín. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Sección de embornado, máx. | 3.31 mm <sup>2</sup> |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                             |                                                                                                                                                                                             |                              |                              |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, mín.              | AWG 26                                                                                                                                                                                      |                              |                              |       |
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, máx.              | AWG 12                                                                                                                                                                                      |                              |                              |       |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                                    | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                                    | 2.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                                  | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                                  | 2.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.            | 0.25 mm²                                                                                                                                                                                    |                              |                              |       |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx             | 2.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.                  | 0.2 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.               | 2.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                              |                              |       |
| Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm                                                                                                                                                                             |                              |                              |       |
| Conductor embornable                                        | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | Tipo                         | conductor fino               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 0.5 mm²                      |       |
|                                                             | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado       | nominal                      | 12 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/16 OR</a>   |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,5/10</a>      |       |
|                                                             | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | Tipo                         | conductor fino               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 0.75 mm²                     |       |
|                                                             | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado       | nominal                      | 12 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/16 W</a>   |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H0,75/10</a>     |       |
|                                                             | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | Tipo                         | conductor fino               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 1 mm²                        |       |
|                                                             | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado       | nominal                      | 12 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/16D R</a>   |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,0/10</a>      |       |
|                                                             | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | Tipo                         | conductor fino               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 1.5 mm²                      |       |
|                                                             | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,5/10</a>      |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado       | nominal                      | 12 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H1,5/16 R</a>    |       |
|                                                             | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | Tipo                         | conductor fino               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 2.5 mm²                      |       |
|                                                             | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H2,5/10</a>      |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado       | nominal                      | 10 mm |
|                                                             |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular recomendado | <a href="#">H2,5/14DS BL</a> |       |
| Texto de referencia                                         | El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |                              |                              |       |

## Datos técnicos

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=20 °C)                |                  |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 19 A                   | Corriente nominal, número de polos mín.21 A (Tu=40 °C)                |                  |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 16.5 A                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  | 400 V            |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 320 V                  | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 250 V            |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 4000 V                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 4 kV             |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV                   | Resistencia a corrientes de corta duración                            | 3 x 1s mit 120 A |

## Datos nominales según CSA

|                                             |        |                                             |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituto (CSA)                             | CSA    | Núm. de certificación (CSA)                 | 200039-1121690                                                                                   |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 300 V  | Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V                                                                                            |
| Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 10 A   | Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26                                                                                           |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 | Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |

## Datos nominales según UL 1059

|                                             |                                                                                                  |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                           | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)               | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 300 V  |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 18.5 A                                                                                           | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 10 A   |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 354.00 mm |
| Anchura VPE | 137.00 mm | Altura de VPE   | 38.00 mm  |

## Pruebas tipo

|                                                   |            |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcajes               | Estándar   | DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|                                                   | Prueba     | marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, reloj con fecha     |
|                                                   | Evaluación | disponible                                                                           |
|                                                   | Prueba     | durabilidad                                                                          |
| Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) | Evaluación | superado                                                                             |
|                                                   | Estándar   | DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08               |
|                                                   | Prueba     | giro de 180° con elementos de codificación                                           |
|                                                   | Evaluación | superado                                                                             |

**Datos técnicos**

|                                                        |                   |                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prueba: sección ajustable                              | Prueba            | examen visual                                                                        |                                    |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Estándar          | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08 |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | rígido de 0,2 mm <sup>2</sup>      |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | semirrígido de 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | rígido de 2,5 mm <sup>2</sup>      |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | semirrígido de 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/19                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 14/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 14/19                          |
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Estándar          | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00                                                  |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,2 kg                                                                               |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/19                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,3 kg                                                                               |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H05V-U0.5                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H05V-K0.5                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,7 kg                                                                               |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H07V-U2.5                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H07V-K2.5                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | 0,9 kg                                                                               |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 12/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 12/19                          |
| Prueba de extracción                                   | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Estándar          | DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00                                                  |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | ≥10 N                                                                                |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/1                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | AWG 26/19                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | ≥20 N                                                                                |                                    |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H05V-K0.5                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                             | H05V-U0.5                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                             |                                    |
|                                                        | Requerimiento     | ≥50 N                                                                                |                                    |

## Datos técnicos

|                   |                                          |           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U2.5 |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K2.5 |
| Evaluación        | superado                                 |           |
| Requerimiento     | ≥60 N                                    |           |
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 12/1  |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 12/19 |
| Evaluación        | superado                                 |           |

## Indicación importante


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dibujos


### Imagen de producto




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



Uncompromising functionality High vibration resistance

## Dibujos

### Ventaja del producto



Solid PUSH IN contact Safe and durable

### Ventaja del producto



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation

### Ventaja del producto



Wide clamping range Tool-free wire connection

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos.

Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLZ/SL KO BK BX            | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1545710000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | Número de polos: 1                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo       | BLZ/SL KO OR BX            | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1573010000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación,        |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | naranja, Número de polos: 1                                            |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                        |

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X100            | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749340000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X200            | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">9010110000</a> | Destornillador, Destornillador                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                                                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |
| Tipo       | SDIS 0.6X3.5X100           | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">2749810000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm                                    |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Protectores antitracción



Para cambios de carga frecuentes: el “acoplamiento para remolque” para conectores enchufables.

La descarga de tracción puede hacer mucho más que aliviar la tensión de los conductores:

basta con acoplarla al conector y

- agrupar los conductores
- guiar los cables
- utilizar como ayuda para la conexión y desconexión.

No se dañan los puntos de conexión; cableado claro y limpio, y manejo sencillo.

Ventajas para el usuario: mayor disponibilidad de las instalaciones gracias a que sus conexiones soportan las cargas de forma permanente, especialmente en entornos industriales rigurosos; comodidad de manejo.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | BLF/SLF 5.08 ZE06 BK       | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">2525850000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, negro,   |
| GTIN (EAN) | 4050118537116              | Número de polos: 6                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo       | BLF/SLF 5.08 ZE06 OR       | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">2525780000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitracción, naranja, |
| GTIN (EAN) | 4050118536881              | Número de polos: 6                                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                        |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## SLDF 5.08



Conectores macho de paso para montaje de placa frontal con función de bloqueo opcional. La conexión interna se realiza por conexión de soldadura o por conexión de enchufe plana. Los conectores macho se pueden rotular y codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLDF 5.08 L/F 11 SN OR ... | Versión                                                      |
| Código     | <a href="#">1599220000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190164089              | polos: 11, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, |
| Cantidad   | 24 ST                      | Conexión por soldadura, Caja                                 |

## SL 5.08/135



Conectores macho con dirección de salida 135°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/135 3.2SN OR... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1603150000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,    |
| GTIN (EAN) | 4008190011673              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 135°,    |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, |
|            |                            | Caja                                                               |

## SL 5.08/135B



Conectores macho con dirección de salida 135°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/135B 3.2SN O... | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1605620000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para      |
| GTIN (EAN) | 4008190177508              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número    |
| Cantidad   | 50 ST                      | de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, |
|            |                            | estañado, naranja, Caja                                             |

## SL 5.08/180



Conectores macho con dirección de salida recta. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/180 3.2SN OR... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1518160000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,    |
| GTIN (EAN) | 4008190115449              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°,    |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, |
|            |                            | Caja                                                               |

## SL 5.08/180B



Conectores macho con dirección de salida recta. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/180B 3.2SN O... | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1520460000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para      |
| GTIN (EAN) | 4008190023560              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número    |
| Cantidad   | 50 ST                      | de polos: 11, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, |
|            |                            | estañado, naranja, Caja                                             |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Contrapiezas

## SL 5.08/90




Conectores macho con dirección de salida 90°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/90 3.2SN OR ... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1508960000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4008190143459              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 90°,          |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08/90B




Conectores macho con dirección de salida 90°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08/11/90B 3.2SN OR... | Versión                                                                                    |
| Código     | <a href="#">1511260000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para                             |
| GTIN (EAN) | 4008190052584              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número                           |
| Cantidad   | 50 ST                      | de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08HC/180



Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapienza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180 3.2SN ... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1148310000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248933389              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°,         |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja   |
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180 3.2SN ... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1146550000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248932757              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°,         |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08HC/180B




Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180B 3.2SN... | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1149700000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para                              |
| GTIN (EAN) | 4032248934881              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número                            |
| Cantidad   | 50 ST                      | de polos: 11, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja   |
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180B 3.2SN... | Versión                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1147610000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para                              |
| GTIN (EAN) | 4032248934683              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número                            |
| Cantidad   | 50 ST                      | de polos: 11, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08HC/180G



Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapienza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180G 3.2SN... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1148930000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248934966              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°,         |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja   |
| Tipo       | SL 5.08HC/11/180G 3.2SN... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1146930000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248108596              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°,         |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08HC/90




Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida en ángulo de 90°, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapienza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08HC/11/90 3.2SN B... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1155140000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4050118050721              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 90°,          |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja   |
| Tipo       | SL 5.08HC/11/90 3.2SN O... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1146920000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4050118051414              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 11, 90°,          |
| Cantidad   | 50 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SL 5.08HC/90B



Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida en ángulo de 90°, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapienza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL 5.08HC/11/90B 3.2SN ... | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1155680000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para   |
| GTIN (EAN) | 4050118050264              | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                  |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

|            |                            |                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                            | de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja                                        |
| Tipo       | SL 5.08HC/11/90B 3.2SN ... | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">1154870000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| GTIN (EAN) | 4050118050950              | de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja                                      |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                                                                                 |

## SLDV 5.08/180




Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLD 5.08V/22/180 3.2SN ... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1725740000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248062034              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 22, 180°,         |
| Cantidad   | 10 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## SLDV 5.08/90



Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLD 5.08V/22/90 3.2 SN ... | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">1725260000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,         |
| GTIN (EAN) | 4032248060665              | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 22, 90°,          |
| Cantidad   | 10 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## SLDV 5.08/90B




Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLD 5.08V/22/90B 3.2 SN... | Versión                                                                                                                                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">1726370000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 22, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |
| GTIN (EAN) | 4032248061341              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                                                            |

## SL-SMT 5.08/180 Box




Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.08HC/11/180 3.... | Versión                                                                                                                                                                                                   |
| Código     | <a href="#">1838070000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 11, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| GTIN (EAN) | 4032248348138              |                                                                                                                                                                                                           |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                           |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.08HC/11/180G 3... | Versión                                                                     |
| Código     | <a href="#">1838300000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,             |
| GTIN (EAN) | 4032248348367              | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 11,               |
| Cantidad   | 50 ST                      | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado 90°, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.08HC/11/90 3.2... | Versión                                                                    |
| Código     | <a href="#">1780040000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,            |
| GTIN (EAN) | 4032248165360              | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 11,              |
| Cantidad   | 50 ST                      | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SL-SMT 5.08HC/11/90G 3.... | Versión                                                                    |
| Código     | <a href="#">1780270000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,            |
| GTIN (EAN) | 4032248165599              | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 11,              |
| Cantidad   | 50 ST                      | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

## SLF 5.08/180 SN




Conector macho con conexión PUSH IN y dirección de salida recta; se usa junto con BLF 5.08HC en la aplicación "wire-to-wire" como pasamuros. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLF 5.08/11/180 SN BK BX   | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1335730000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118139167              | 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31  |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                          |
| Tipo       | SLF 5.08/11/180 SN OR BX   | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1335420000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118139990              | 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31  |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                          |

## SLF 5.08/180B SN



Conector macho con conexión PUSH IN y dirección de salida recta; se usa junto con BLF 5.08HC en la aplicación "wire-to-wire" como pasamuros. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLF 5.08/11/180B SN BK ... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1335970000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118139327              | 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31  |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                          |
| Tipo       | SLF 5.08/11/180B SN OR ... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1335540000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118139037              | 11, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31  |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                          |


## BLF 5.08HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contrapiezas

### SLT 5.08B




Conectores macho con conexión Top para conectar el conductor. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLT 5.08/11/180B SN OR ... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">1611800000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190192686              | 11, 180°, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm²,      |
| Cantidad   | 50 ST                      | Caja                                                               |

### SLS 5.08/180 SN




Conectores macho con conexión brida-tornillo para conexión de conductores. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLS 5.08/11/180 SN OR BX   | Versión                                                              |
| Código     | <a href="#">1627180000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos:   |
| GTIN (EAN) | 4008190199692              | 11, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 3.31 |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                            |

### SLS 5.08/180B



Conectores macho con conexión brida-tornillo para conexión de conductores. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SLS 5.08/11/180B SN OR ... | Versión                                                              |
| Código     | <a href="#">1627330000</a> | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos:   |
| GTIN (EAN) | 4008190199845              | 11, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 3.31 |
| Cantidad   | 30 ST                      | mm², Caja                                                            |