



Similar a la ilustración

Las abrazaderas para cables se caracterizan por la capacidad de sujetar grandes haces de cables, y por su gran durabilidad. Las abrazaderas de acero para cables ofrecen además una posibilidad de fijación duradera bajo esfuerzos extremos del material, como altas temperaturas o alta incidencia de productos químicos.

- Abrazaderas de acero inoxidable enteramente recubiertas
- Tecnología segura de cierre de bola para una instalación rápida y sencilla
- Puede fijarse a mano o utilizando una herramienta
- Estas abrazaderas se recomiendan para aplicaciones especiales, como el uso en niebla salina, con temperaturas extremas o con peligro de corrosión

**Datos generales para pedido**

Versión	Abrazaderas, 4.6 x 680 mm, Acero inoxidable, revestido de poliéster, 445 N
Código	<a href="#">1015290000</a>
Tipo	SCT-C 4.6/680
GTIN (EAN)	4032248724260
Cantidad	100 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E524836

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.26 mm
Altura	680 mm
Anchura	4.6 mm
Peso neto	6.38 g

Profundidad (pulgadas)	0.0102 inch
Altura (pulgadas)	26.7716 inch
Anchura (pulgadas)	0.1811 inch

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-80...150 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	165 °C

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Material de instalación

UV resistente	Sí	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	None	Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-80 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	200 mm	Material básico	Acero inoxidable, revestido de poliéster
Resistencia a la tracción	445 N	Diámetro de mazo, máx.	200 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	100 lbf	Diámetro de mazo, mín.	20 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

## Dibujos

### Dibujo

