

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Igual de fiable que el original probado millones de veces, y con detalles innovadores:

El BLF 5.08HC, la versión con conexión PUSH-IN del conector hembra BLZP 5.08HC, destaca por su sistema de conexión y su diseño más compacto. El innovador sistema de conexión PUSH IN de Weidmüller representa el futuro de las conexiones de conductores fáciles y sin herramientas. HC = Alta intensidad

En lo que a versatilidad se refiere, el BLF 5.08HC ofrece tanto como la versión que le sirvió de modelo:

- 3 direcciones de salida del conductor de probada eficacia ofrecen la flexibilidad necesaria para un diseño específico de la aplicación
- Las 4 variantes de sujeción y el pasador de desbloqueo patentado permiten basar el concepto de enclavamiento en los requisitos del usuario
- Combina los conectores BLF 5.08HC con los conectores SL 5.08HC para conseguir los máximos valores nominales

Datos generales para pedido

| | |
|--|--|
| Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm ² , Caja |
| Código | 1000030001 |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 |
| Cantidad | 180 Pieza |
| Valores característicos del IEC: producto | 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 |
| Embalaje | Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Homologaciones | |
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 26.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.0315 inch |
| Altura | 20.7 mm | Altura (pulgadas) | 0.815 inch |
| Anchura | 10.16 mm | Anchura (pulgadas) | 0.4 inch |
| Peso neto | 4.07 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parámetros del sistema

| Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Tipo de conexión | Conexión de campo |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Técnica de conexión de conductores | PUSH IN con actuador | Paso en mm (P) | 5.08 mm |
| Paso en pulgadas (P) | 0.200 " | Dirección de salida de conductor | 90° |
| Número de polos | 2 | L1 en mm | 5.08 mm |
| L1 en pulgadas | 0.200 " | Número de series | 1 |
| Número de filas de polos | 1 | Sección nominal | 2.5 mm ² |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos | Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
| Tipo de protección | IP20 | Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
| Codificable | Sí | Longitud de desaislado | 10 mm |
| Punta de destornillador | 0,6 x 3,5 | Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
| Ciclos de enchufado | 25 | Fuerza de inserción/polo, máx. | 7 N |
| Fuerza de extracción/polo, máx. | 5.5 N | | |

Datos del material

| | | | |
|---|----------|---|----------------------------|
| Materiales aislantes | PBT | Color | negro |
| Carta de colores (similar) | RAL 9011 | Grupo de materiales aislantes | IIIa |
| Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 200 eléctrico (CTI) | | Moisture Level (MSL) | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material de contacto | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto | estañado | Estructura de capas del contacto del conector | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C | Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
| Temperatura de servicio, min. | -50 °C | Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
| Gama de temperatura, montaje, min. | -30 °C | Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |

Conductores aptos para conexión

| | |
|---|----------------------|
| Sección de embornado, mín. | 0.13 mm ² |
| Sección de embornado, máx. | 3.31 mm ² |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------|
| Rígido, mín. H05(07) V-U | 0.2 mm ² |
| Rígido, máx. H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| Flexible, mín. H05(07) V-K | 0.2 mm ² |
| Flexible, máx. H05(07) V-K | 2.5 mm ² |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0.25 mm ² |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 2.5 mm ² |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0.25 mm ² |
| con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 2.5 mm ² |
| Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conductor embornable | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.5 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 12 mm |
| | | Terminal tubular H0,5/16 OR recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 10 mm |
| | | Terminal tubular H0,5/10 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 0.75 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 12 mm |
| | | Terminal tubular H0,75/16 W recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 10 mm |
| | | Terminal tubular H0,75/10 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 1 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 12 mm |
| | | Terminal tubular H1,0/16D R recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 10 mm |
| | | Terminal tubular H1,0/10 recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 1.5 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 10 mm |
| | | Terminal tubular H1,5/10 recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 12 mm |
| | | Terminal tubular H1,5/16 R recomendado |
| | Sección de conexión del conductor | Tipo conductor fino |
| | nominal | 2.5 mm ² |
| | Terminal tubular | Longitud de desaislado nominal 10 mm |
| | | Terminal tubular H2,5/10 recomendado |
| | | Longitud de desaislado nominal 13 mm |
| | | Terminal tubular H2,5/16DS BL recomendado |

| | |
|---------------------|---|
| Texto de referencia | El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P). La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |
|---------------------|---|

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos nominales conformes a IEC**

| | | |
|--|------------------------|---|
| testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín.24 A (Tu=20 °C) |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 19 A | Corriente nominal, número de polos mín.21 A (Tu=40 °C) |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 16.5 A | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 320 V | 250 V |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 4 kV | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV | Resistencia a corrientes de corta duración |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| Instituto (CSA) | CSA | Núm. de certificación (CSA) | 200039-1121690 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V | Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 10 A | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 12 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 26 |
| Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. | | |

Datos nominales según UL 1059

| | | | |
|---|--|---|--------|
| Instituto (cURus) | CURUS | Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 18.5 A | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
| Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. | | |

Embalaje

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje | Caja | Longitud de VPE | 351.00 mm |
| Anchura VPE | 141.00 mm | Altura de VPE | 32.00 mm |

Pruebas tipo

| | | |
|---|------------|--|
| Prueba: durabilidad de los marcas | Estándar | DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
| | Prueba | marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, reloj con fecha |
| | Evaluación | disponible |
| | Prueba | durabilidad |
| | Evaluación | superado |
| Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) | Estándar | DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08 |
| | Prueba | giro de 180° con elementos de codificación |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Evaluación | superado |
| | Prueba | examen visual |
| | Evaluación | superado |
| Prueba: sección ajustable | Estándar | DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08 |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y rígido de 0,2 mm ² sección de conductor Tipo de conductor y semirígido de 0,2 mm ² sección de conductor Tipo de conductor y rígido de 2,5 mm ² sección de conductor Tipo de conductor y semirígido de 2,5 mm ² sección de conductor Tipo de conductor y AWG 26/1 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 26/19 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 14/1 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 14/19 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Estándar | DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00 |
| | Requerimiento | 0,2 kg |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y AWG 26/1 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 26/19 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| | Requerimiento | 0,3 kg |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y H05V-U0.5 sección de conductor Tipo de conductor y H05V-K0.5 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| | Requerimiento | 0,7 kg |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y H07V-U2.5 sección de conductor Tipo de conductor y H07V-K2.5 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| | Requerimiento | 0,9 kg |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y AWG 12/1 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 12/19 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| Prueba de extracción | Estándar | DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00 |
| | Requerimiento | ≥10 N |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y AWG 26/1 sección de conductor Tipo de conductor y AWG 26/19 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| | Requerimiento | ≥20 N |
| | Tipo de conductor | Tipo de conductor y H05V-U0.5 sección de conductor Tipo de conductor y H05V-K0.5 sección de conductor |
| | Evaluación | superado |
| | Requerimiento | ≥50 N |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | |
|-------------------|--|
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5 |
| Evaluación | superado |
| Requerimiento | ≥60 N |
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/1 |
| | Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19 |
| Evaluación | superado |

Indicación importante

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002638 | ETIM 7.0 | EC002638 |
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

[Imagen de producto](#)

[Dimensional drawing](#)

[Graph](#)

[Graph](#)

Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ventaja del producto

Solid PUSH IN contactSafe and durable

Ventaja del producto

Cost-effective wiringQuick and intuitive operation

Ventaja del producto

Wide clamping rangeTool-free wire connection

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Elementos de codificación**

Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos.

Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZ/SL KO BK BX | Versión |
| Código | 1545710000 | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | Número de polos: 1 |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | BLZ/SL KO OR BX | Versión |
| Código | 1573010000 | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | naranja, Número de polos: 1 |
| Cantidad | 100 ST | |

Destornillador de pala plana

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | SDS 0.6X3.5X100 | Versión |
| Código | 9008330000 | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | SDS 0.6X3.5X200 | Versión |
| Código | 9010110000 | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248300754 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | SDIS 0.6X3.5X100 | Versión |
| Código | 9008390000 | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Cantidad | 1 ST | |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SLDF 5.08**

Conectores macho de paso para montaje de placa frontal con función de bloqueo opcional. La conexión interna se realiza por conexión de soldadura o por conexión de enchufe plano. Los conectores macho se pueden rotular y codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX | Versión |
| Código | 1635740000 | Conejor para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja |
| GTIN (EAN) | 4008190264161 | |
| Cantidad | 60 ST | |
| Tipo | SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX | Versión |
| Código | 1599130000 | Conejor para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión por terminales planos enchufables, Conexión por soldadura, Caja |
| GTIN (EAN) | 4008190175931 | |
| Cantidad | 60 ST | |

SL 5.08/135

Conectores macho con dirección de salida 135°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL 5.08/02/135 3.2SN OR... | Versión |
| Código | 1603060000 | Conejor para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 135°, |
| GTIN (EAN) | 4008190095512 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 135°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08/135B

Conectores macho con dirección de salida 135°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL 5.08/02/135B 3.2SN O... | Versión |
| Código | 1605530000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4008190104290 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08/180

Conectores macho con dirección de salida recta. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08/02/180 3.2SN OR... | Versión |
| Código | 1517260000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4008190034795 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08/180B

Conectores macho con dirección de salida recta. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL 5.08/02/180B 3.2SN O... | Versión |
| Código | 1519560000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4008190083892 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL 5.08/90**

Conectores macho con dirección de salida 90°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08/02/90 3.2SN OR... | Versión |
| Código | 1508060000 | Conejero para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4008190189006 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08/90B

Conectores macho con dirección de salida 90°. La longitud del terminal de soldadura está optimizada para la utilización de soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08/02/90B 3.2SN BK... | Versión |
| Código | 1510310000 | Conejero para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4008190477684 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL 5.08/02/90B 3.2SN OR... | Versión |
| Código | 1510360000 | Conejero para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4008190180188 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL 5.08HC/180**

Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08HC/02/180 3.2SN ... | Versión |
| Código | 1148080000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248934386 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL 5.08HC/02/180 3.2SN ... | Versión |
| Código | 1146320000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248108916 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08HC/180B

Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL 5.08HC/02/180B 3.2SN... | Versión |
| Código | 1149400000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| GTIN (EAN) | 4032248934669 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | SL 5.08HC/02/180B 3.2SN... | Versión |
| Código | 1147300000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |
| GTIN (EAN) | 4032248933839 | |
| Cantidad | 100 ST | |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL 5.08HC/180G**

Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida recta, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08HC/02/180G 3.2SN... | Versión |
| Código | 1148630000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248934409 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL 5.08HC/02/180G 3.2SN... | Versión |
| Código | 1146730000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248108688 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 180°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL 5.08HC/90

Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida en ángulo de 90°, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08HC/02/90 3.2SN B... | Versión |
| Código | 1155030000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4050118050813 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL 5.08HC/02/90 3.2SN O... | Versión |
| Código | 1146720000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4050118051506 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, 90°, |
| Cantidad | 100 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL 5.08HC/90B**

Conectores macho en plástico reforzado con fibra de vidrio con dirección de salida en ángulo de 90°, optimizados para el proceso de soldadura por ola. La sujeción lateral (F) se puede atornillar en la respectiva contrapieza o en la placa de circuito impreso. No se necesitan tornillos adicionales para conectar la placa c. i. cuando se usa la versión con sujeción lateral con pin de soldadura (LF). Al mismo tiempo, se protegen los puntos de soldadura frente a la tensión mecánica. Todos los conectores macho pueden codificarse manualmente o solicitarse precodificados. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL 5.08HC/02/90B 3.2SN ... | Versión |
| Código | 1155580000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4050118050356 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL 5.08HC/02/90B 3.2SN ... | Versión |
| Código | 1148030000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4050118051049 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 100 ST | de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SLDV 5.08/180

Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SLD 5.08V/04/180 3.2SN ... | Versión |
| Código | 1725650000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248061945 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, |
| Cantidad | 50 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SLDV 5.08/180B**

Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLD 5.08V/04/180B 3.2SN... | Versión |
| Código | 1726740000 | Conejero para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4032248062621 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 50 ST | de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SLDV 5.08/90

Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SLD 5.08V/04/90 3.2 SN ... | Versión |
| Código | 1725170000 | Conejero para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248060573 | Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 4, 90°, |
| Cantidad | 50 ST | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SLDV 5.08/90B

Conectores macho con longitud de pin de soldadura optimizada para la soldadura por ola. Los conectores macho ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**Datos generales para pedido**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SLD 5.08V/04/90B 3.2 SN... | Versión |
| Código | 1726280000 | Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para |
| GTIN (EAN) | 4032248061259 | bloques de fijación, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número |
| Cantidad | 50 ST | de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |

SL-SMT 5.08/180 Box

Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180 1.... | Versión |
| Código | 1775522001 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248157549 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180 3.... | Versión |
| Código | 1837980000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248348046 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08/180 Tape

Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180 1.... | Versión |
| Código | 1821100000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248319749 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 250 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL-SMT 5.08/180G Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180G 1... | Versión |
| Código | 1775922001 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248158911 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180G 3... | Versión |
| Código | 1838210000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248348275 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08/180G Tape

Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/180G 1... | Versión |
| Código | 1820170000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248315680 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 250 ST | 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL-SMT 5.08/270GH Box**

Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GH ... | Versión |
| Código | 1876340000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248466818 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GH ... | Versión |
| Código | 1877370000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248468003 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08/270GH Tape

Conector macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GH ... | Versión |
| Código | 1877560000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248468188 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 335 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GH ... | Versión |
| Código | 1877810000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248468461 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 335 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL-SMT 5.08/270GL Box**

Conecotor macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GL ... | Versión |
| Código | 187710000 | Conecotor para placa c.i., Conecotor macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248467570 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GL ... | Versión |
| Código | 187747000 | Conecotor para placa c.i., Conecotor macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248468096 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08/270GL Tape

Conecotor macho abierto, recto y resistente a altas temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/270GL ... | Versión |
| Código | 187774000 | Conecotor para placa c.i., Conecotor macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248467891 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 350 ST | 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL-SMT 5.08HC/90 Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado 90°, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5... | Versión |
| Código | 1774762001 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248155699 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2... | Versión |
| Código | 1779950000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248165278 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08HC/90 Tape

Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado 90°, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5... | Versión |
| Código | 1821160000 | Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248319800 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 350 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.... | Versión |
| Código | 1775002001 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248156023 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.... | Versión |
| Código | 1780180000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248165506 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 100 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |

SL-SMT 5.08HC/90G Tape

Conector macho resistente a altas temperaturas, embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje automático. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho disponen de espacio para señalización y se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.... | Versión |
| Código | 1821140000 | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, |
| GTIN (EAN) | 4032248319787 | Conexión por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| Cantidad | 350 ST | 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SLF 5.08/180 SN**

Conecotor macho con conexión PUSH IN y dirección de salida recta; se usa junto con BLF 5.08HC en la aplicación "wire-to-wire" como pasamuros. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLF 5.08/02/180 SN BK BX | Versión |
| Código | 1335560000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118138740 | 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx.: 3.31 |
| Cantidad | 180 ST | mm ² , Caja |
| Tipo | SLF 5.08/02/180 SN OR BX | Versión |
| Código | 1335330000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118138559 | 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx.: 3.31 |
| Cantidad | 180 ST | mm ² , Caja |

SLF 5.08/180B SN

Conecotor macho con conexión PUSH IN y dirección de salida recta; se usa junto con BLF 5.08HC en la aplicación "wire-to-wire" como pasamuros. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLF 5.08/02/180B SN BK ... | Versión |
| Código | 1335770000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118140590 | 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx.: 3.31 |
| Cantidad | 150 ST | mm ² , Caja |
| Tipo | SLF 5.08/02/180B SN OR ... | Versión |
| Código | 1335440000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118138832 | 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx.: 3.31 |
| Cantidad | 150 ST | mm ² , Caja |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SLF 5.08/180DF SN**

Conecotor macho con conexión PUSH IN y dirección de salida recta; se usa junto con BLF 5.08HC en la aplicación "wire-to-wire" como pasamuros. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLF 5.08/02/180DF SN OR... | Versión |
| Código | 1353580000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118156430 | 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 |
| Cantidad | 54 ST | mm ² , Caja |

SLT 5.08/180DF SN

Conecotores macho con conexión Top para conectar el conductor. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLT 5.08/02/180DF SN OR... | Versión |
| Código | 1353350000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| GTIN (EAN) | 4050118156645 | 180°, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm ² , Caja |
| Cantidad | 54 ST | |

SLT 5.08B

Conecotores macho con conexión Top para conectar el conductor. Los conectores macho ofrecen espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLT 5.08/02/180B SN OR ... | Versión |
| Código | 1611710000 | Conecotor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190192594 | 180°, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm ² , Caja |
| Cantidad | 100 ST | |

BLF 5.08HC/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contrapiezas**SLS 5.08/180 SN**

Conectores macho con conexión brida-tornillo para conexión de conductores. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLS 5.08/02/180 SN OR BX | Versión |
| Código | 1627090000 | Conejor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190199609 | 2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 3.31 |
| Cantidad | 180 ST | mm ² , Caja |

SLS 5.08/180B

Conectores macho con conexión brida-tornillo para conexión de conductores. Los conectores macho disponen de espacio para rotulación y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SLS 5.08/02/180B SN OR ... | Versión |
| Código | 1627240000 | Conejor para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190199753 | 2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 3.31 |
| Cantidad | 150 ST | mm ² , Caja |