
ESG X20 10/7 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores
 ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| ESG, Señalizadores de dispositivos x 7 mm, PA 66, |
|---|
| Color: azul, enchufable |
| 1026560000 |
| ESG X20 10/7 MC NE BL |
| 4032248751822 |
| 240 Pieza |
| |



ESG X20 10/7 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| Home | ologac | IODAG |
|------|--------|--------|
| | nouac | IUIIES |

ROHS

| Dimensiones y pesos | | | |
|---------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0315 inch |
| Altura | 10 mm | Altura (pulgadas) | 0.3937 inch |
| Anchura | 7 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2756 inch |
| Peso neto | 0.38 g | | |

Conformidad

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención | |
|--|---------------------------------------|------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.002 kg CO2 eq. |

Datos generales

| | • | |
|--|---|-------------------|
| Color de material según código de resistencia | 6 | |
| Versión | enchufable | |
| Anchura | 7 mm | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C | |
| Color | azul | |
| Halógenos | No | |
| Material básico | PA 66 | |
| Caracteres impresos | sin | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | J ultiCard |
| Impresora compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Device markers | |
| Gama de temperaturas de servicio | -40100 °C | |
| Aplicación / productor | B&R X20 System | |

Señalizadores de dispositivos

| Halógenos | No | |
|-----------|----|--|
| <u> </u> | | |

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Fecha de creación 13.11.2025 04:08:23 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

ESG X20 10/7 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



