

Similar a la ilustración



Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG MS ZR (prensaestopas de latón estándar, con varias juntas), Prensaestopas, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, laton, niquelado
Código	1009630000
Tipo	VG PG21-MS54 ZR 10-19
GTIN (EAN)	4032248714407
Cantidad	25 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	VG 21-MS68

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Longitud	29.5 mm	Longitud (pulgadas)	1.1614 inch
Peso neto	40.41 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	19 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	10 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-20 °C
Halógenos	No	Calibre de llave 1	28 mm
Calibre de llave 2	30 mm	Tipo de protección	IP54
Prensaestopas	PG	Material básico	latón, niquelado
Aplicación del cierre	NBR	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1	10 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2	13 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3	16 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 4	19 mm	Tuerca (externa)	PG 21
Longitud de rosca	7 mm	Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	6.70 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	10.00 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	10.00 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	6.70 Nm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG21-MS54 ZR 10-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG21-MS	Versión
Código	1719200000	SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, PG 21, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352424	latón, niquelado
Cantidad	100 ST	

Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG21-NP	Versión
Código	1719590000	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 21,
GTIN (EAN)	4008190352851	Neopreno
Cantidad	100 ST	

Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG21-PO	Versión
Código	1719490000	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 21,
GTIN (EAN)	4008190352752	Polietileno
Cantidad	100 ST	