

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 16 mm ² , 76 A, 690 V, Número de conexiones: 2 |
| Código | 1036100000 |
| Tipo | WDU 16N |
| GTIN (EAN) | 4008190273217 |
| Cantidad | 50 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (UR) | E60693 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 46.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.8307 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 47 mm | Altura | 60 mm |
| Altura (pulgadas) | 2.3622 inch | Anchura | 12 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0.4724 inch | Peso neto | 24.08 g |

Temperaturas

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -50 °C...75 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C | Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta 0,274 kg CO2 eq. |

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|
| Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx. | 6 mm ² | Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. | 4 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. | 4 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, semirígido, 2 conductores embornables, max. | 6 mm ² | Sección de conexión del conductor, semirígido, 2 conductores embornables, min. | 1.5 mm ² |

Conductor embornable (conexión adicional)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de conexión, conexión adicional | Conección brida-tornillo |
|--------------------------------------|--------------------------|

Conductor embornable (conexión nominal)

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Calibre según 60 947-1 | B7 | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 |
| Dirección de conexión | lateral | Par de apriete, max. | 2.4 Nm |
| Par de apriete, min. | 1.2 Nm | Longitud de desaislado | 12 mm |
| Tipo de conexión | Conección brida-tornillo | Número de conexiones | 2 |
| Sección de embornado, máx. | 25 mm ² | Sección de embornado, mín. | 1.5 mm ² |
| Tornillo de apriete | M 4 | Dimens. caña destornillador | 1,0 x 5,5 mm |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 16 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 16 mm ² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 16 mm ² |
| Sección del conductor, flexible, mín. | 1.5 mm ² | Sección del conductor, semirrígido, máx. 25 mm ² | |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. 1.5 mm ² | | Par de apriete con atornillador eléctrico, 4 tipo DMS | |
| Sección transversal de conductor, núcleo 16 mm ² rígido, máx. | | Sección transversal de conductor, núcleo 1.5 mm ² rígido, mín. | |
| Sección del conductor, flexible, mín. | 1.5 mm ² | | |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material básico | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

Datos nominales

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Sección nominal | 16 mm ² | Tensión nominal | 690 V |
| Tensión nominal DC | 690 V | Corriente nominal | 76 A |
| Corriente en conductor máximo | 101 A | Normas | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-0.42 mΩ x | | Sobretensión de choque nominal | 6 kV |
| Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 2.43 W | Grado de polución | 3 |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Sección máx. del conductor (CSA) | 6 AWG | Tensión Gr C (CSA) | 300 V |
| Corriente Gr C (CSA) | 70 A | Núm. de certificación (CSA) | 200039-1057876 |
| Tensión Gr D (CSA) | 600 V | Corriente Gr D (CSA) | 5 A |
| Sección mín. del conductor (CSA) | 14 AWG | | |

Datos nominales según UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Tensión Gr B (UR) | 600 V | Corriente Gr B (UR) | 70 A |
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) | 6 AWG | Corriente Gr C (UR) | 70 A |
| Tensión Gr C (UR) | 600 V | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) | 14 AWG |
| Núm. de certificación (UR) | E60693 | Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) | 14 AWG |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) | 6 AWG | | |

Generalidades

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 6 | Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 |
| Normas | IEC 60947-7-1 | Carril de montaje | TS 35 |

Otros datos técnicos


| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| Lados abiertos | cerrado | Número de bornes iguales | 1 |
| Versión a prueba de explosivos | No | Tipo de montaje | enclavado |

Datos técnicos**Valores característicos del sistema**

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----|
| Versión | Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable | Tapa final obligatoria | No |
| Número de potenciales | 1 | Número de pisos | 1 |
| Número de puntos de embornado por piso | 2 | Número de potenciales por piso | 1 |
| Pisos internos puenteados | No | Conexión PE | No |
| Carril de montaje | TS 35 | Función N | No |
| Función PE | No | Función PEN | Sí |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WQV 16N/2 | Versión |
| Código | 1636560000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190272852 | polos: 2, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | WQV 16N/3 | Versión |
| Código | 1636570000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190272845 | polos: 3, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | WQV 16N/4 | Versión |
| Código | 1636580000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190272838 | polos: 4, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm |
| Cantidad | 50 ST | |

Tapas finales / placas separadoras



Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WTW EN | Versión |
| Código | 1058800000 | Separador (borne), Beige oscuro, Altura: 86 mm, Anchura: 3 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | Wemid |
| Cantidad | 20 ST | |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WEW 35/2 | Versión |
| Código | 1061200000 | Ángulo de fijación lateral, Beige oscuro, TS 35, HB, Wemid, Anchura: |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | 8 mm, 100 °C |
| Cantidad | 50 ST | |

Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WTA 2 WDU2.5-10 | Versión |
| Código | 1632320000 | Adaptador de prueba (borno), 1.5 mm ² , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257347 | |
| Cantidad | 25 ST | |

Tapa de advertencia



Las tapas de advertencia con un símbolo de rayo proporcionan más seguridad para el hombre y la máquina. Se utilizan cuando debe indicarse la tensión externa dentro de la aplicación.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WAD 12N WS | Versión |
| Código | 1073290000 | Tapa del borne, blanco, PA 66, Altura: 33.3 mm, Anchura: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190852832 | Profundidad: 7.5 mm, V-2 |
| Cantidad | 50 ST | |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WAD 12N GE BED | Versión |
| Código | 1073200000 | Señalización de bornes, amarillo, Paso en mm (P): 12.00, Caracteres |
| GTIN (EAN) | 4008190499112 | impresos: Flash |
| Cantidad | 50 ST | |

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versión |
| Código | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, blanco |
| Cantidad | 1000 ST | |
| Tipo | WS 12/5 MC NE WS | Versión |
| Código | 1609860000 | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Allen-Bradley, blanco |
| Cantidad | 720 ST | |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Portaetiquetas giratorio SCHT



El portaetiquetas para conjuntos SchT 5 se enclavará directamente en el carril TS 32 (guía perfil asimétrico) o en el carril TS 35 (guía perfil simétrico). De esta forma la regleta de bornes puede identificarse con una etiqueta independientemente de los bornes incluidos en la regleta.

SchT 5 y SchT 5 S se dotan de tiras de protección ESO 5, STR 5.

El SchT 7 es un portaetiquetas giratorio para etiquetas, que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 7 se dotan de tiras de protección ESO 7, STR 7 o DEK 5.

El SchT 9/4 y SchT 14/6 son portaetiquetas giratorios para etiquetas individuales dekafix y WS, lo que facilita el acceso al tornillo de apriete sin dificultad alguna.

SchT 9/4 y SchT 14/6 se dotan de WS o DEK.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SCHT 7 | Versión |
| Código | 0517960000 | SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Paso en mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | |

ZGB portaetiquetas giratorio de conjunto



EIZGB 15 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 15.

El ZGB 30 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 7.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZGB 15 | Versión |
| Código | 1636530000 | Señalizador de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Paso en mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | |
| Tipo | ZGB 30 | Versión |
| Código | 1611930000 | Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmüller, blanco |
| Cantidad | 20 ST | |

Accesorios

Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Tipo | STB 14/D6/4/M3 SAK10 | Versión |
| Código | 0169900000 | Accesorios, Manguito |
| GTIN (EAN) | 4008190076665 | |
| Cantidad | 50 ST | |

Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805490000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Cantidad | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versión |
| Código | 1805520000 | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Cantidad | 100 ST | |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

WS 12/5



WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WS 12/5 MM WS | Versión |
| Código | 2007190000 | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Cantidad | 800 ST | |

Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | WQV 16N-10 | Versión |
| Código | 1073400000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190855901 | |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WQV 16N-PEN BL | Versión |
| Código | 1071360000 | Conexión transversal (borne), atornillado, azul, 76 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190279257 | |
| Cantidad | 10 ST | |

WDU 16N


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WQB PEN 16N | Versión |
| Código | 1079600000 | Conexión transversal (borne), atornillado, gris plata, 76 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190370107 | polos: 2, Paso en mm (P): 12.00, Aislado: No, Anchura: 17.6 mm |
| Cantidad | 10 ST | |

sin imprimir




El señalizador WAD es apropiado para los bornes de la serie W y los ángulos de fijación lateral WEW 35/2 y ZEW 35/2. Se ofrece sin imprimir, con impresión especial o con impresión estándar con el símbolo del rayo. Los señalizadores WAD MultiCard son apropiados para la impresión con dispositivos PrintJet CONNECT. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WAD 12N MC NE GE | Versión |
| Código | 2866650000 | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4064675604860 | |
| Cantidad | 32 ST | |
| Tipo | WAD 12N MC NE WS | Versión |
| Código | 2866660000 | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, blanco |
| GTIN (EAN) | 4064675604877 | |
| Cantidad | 32 ST | |

Con rayo



El señalizador WAD es apropiado para los bornes de la serie W y los ángulos de fijación lateral WEW 35/2 y ZEW 35/2. Se ofrece sin imprimir, con impresión especial o con impresión estándar con el símbolo del rayo. Los señalizadores WAD MultiCard son apropiados para la impresión con dispositivos PrintJet CONNECT. Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WAD 12N MC B GE/SW | Versión |
| Código | 2866670000 | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 12 mm, WDU 16N, negro/ |
| GTIN (EAN) | 4064675604884 | amarillo |
| Cantidad | 32 ST | |

WDU 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Conexiones transversales**

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WQV 16N-4/6 | Versión |
| Código | 1072500000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 57 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190475468 | polos: 2, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm |
| Cantidad | 10 ST | |
| Tipo | WQV 16N-2.5 | Versión |
| Código | 1073100000 | Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 76 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4008190489847 | polos: 2, Paso en mm (P): 11.90, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm |
| Cantidad | 10 ST | |