

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Los kits HDC son juegos de piezas estándar para fabricar un conector completo.

Por lo general, los juegos HDC se componen de conector macho, conector hembra, capota, base abierta y prensaestopas.

Weidmüller pone a su disposición un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

La técnica de conexión tipo Push-In es una conexión directa. El conductor pretratado se puede insertar, sin ayuda adicional alguna, directamente en el nivel de conexión de conductores.

Datos generales para pedido

ckStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, Tamaño de instalación: 4, Polos: 10, PUSH IN, 0 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, M
<u>61740000</u>
C KIT HE-P 10.111 M
32248816422
ieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Fundición inyectada de

aluminio

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones			
	ϵ		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Peso neto	446.16 g		
Temperaturas			
Temperatura límite	-40 °C 100 °C		
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC		n perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076		
Datos generales			
Material capotas	Fundición inyectada de aluminio	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65 (enchufado)	Serie	HE
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable		
Versión			
Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Tipo de conexión	PUSH IN
Tamaño de instalación BG	4	Color (RAL)	RAL 7035
DG .	4		
Datos generales			
Número de polos	10	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo
Tamaño de instalación	4	Prensaestopas	M 25
Material básico	Fundición inyectada de aluminio	Serie	HE
Tensión nominal (DIN EN 61984)	500 V	Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A
BG	4	germente Herminar (Birk Erk e 1961)	1071
Versión			
Tipo de conexión	PUSH IN	Tamaño de instalación	4
Sección de conexión del conductor,	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min	
max.			
0 ":	Farmalka and malana	M-41-1-4-1	Francisco (Contractor of the Contractor of the C

Fecha de creación 07.11.2025 03:02:04 MEZ

Superficie

BG

Versión del catálogo / Dibujos

Material básico

Esmalte en polvo

4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

HDC COS



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC COS 16	Versión
Código	<u>1431000000</u>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190052706	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 24	Versión
Código	<u>1430900000</u>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190077228	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC COS 32	Versión
Código	<u>1430800000</u>	Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificación
GTIN (EAN)	4008190176181	
Cantidad	1 ST	

SPB



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	SPB-M 3	Versión
Código	1203600000	Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre
GTIN (EAN)	4008190120047	
Cantidad	100 ST	

Fecha de creación 07.11.2025 03:02:04 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4