

## WS 8/5 PLUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, bajo demanda |
| Código     | <a href="#">1038790000</a>                                                                   |
| Tipo       | WS 8/5 PLUS MC SDR                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248768066                                                                                |
| Cantidad   | 120 Pieza                                                                                    |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura    | 8 mm   | Altura (pulgadas)  | 0.315 inch  |
| Anchura   | 5 mm   | Anchura (pulgadas) | 0.1968 inch |
| Peso neto | 0.11 g |                    |             |

## Temperaturas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |                  |  |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |                  |  |
| Huella de carbono del producto              | Desde la cuna hasta la puerta         | 0.004 kg CO2 eq. |  |

## Datos generales

|                                                |                               |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Color de material según código de resistencia  | 9                             |           |
| Procedimiento de impresión                     | Laser MC                      |           |
| Anchura                                        | 5 mm                          |           |
| Grado inflamabilidad según UL 94               | V-2                           |           |
| Gama de temperaturas de servicio, max.         | 100 °C                        |           |
| Gama de temperaturas de servicio, min.         | -40 °C                        |           |
| Color                                          | bajo demanda                  |           |
| Halógenos                                      | No                            |           |
| Material básico                                | Poliamida 66                  |           |
| Color de impresión                             | negro                         |           |
| Caracteres impresos                            | Requiere archivo M-Print PRO  |           |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega              | MultiCard |
| Número de señalizadores por combinación        | 1 MultiCard = Terminal marker |           |
| Gama de temperaturas de servicio               | -40...100 °C                  |           |
| Aplicación / productor                         | Weidmueller, Allen-Bradley    |           |

## Señalizadores

|                |         |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 5.00 mm |
|----------------|---------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Dibujos**

**Similar a la ilustración**



**Dibujo**

