

KSWF M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 16, Fibra vulcanizada
Código	1076680000
Tipo	KSWF M16
GTIN (EAN)	4032248838615
Cantidad	25 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	KSWN M16

KSWF M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	1.5 mm	Altura (pulgadas)	0.0591 inch
Peso neto	0.08 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...95 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Gama de temperaturas de servicio, max.	95 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Prensaestopas	M 16
Material básico	Fibra vulcanizada	Diámetro del anillo obturador	25.00 mm
Tuerca (externa)	M 16	Tuercas (internas)	M 16

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Dibujos

