

SAIL-VSBD-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 0.5 m, PUR, negro |
| Código | 1099770050 |
| Tipo | SAIL-VSBD-M8G-3-0.5U |
| GTIN (EAN) | 4032248874729 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SAIL-VSBD-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 41 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Datos técnicos del cable

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|
| Longitud de cable | 0.5 m | Color de revestimiento | negro |
| Apto para cadena de arrastre | Sí | Sección del conductor | 0.5 mm ² |
| Apantallado | No | Halógenos | No |
| Aislamiento | PP | Aceleración | 5 m/s ² |
| Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable | Radio de flexión mín., fijo | 5 x diámetro del cable |
| Ciclos de flexión | 2 Mio | Velocidad | 200 m/s |
| Material de la funda | PUR | Resistencia a chispas de soldadura | No |
| Código de color | marrón, azul, Verde/amarillo | Resistencia a la torsión | 0 °/m |
| Gama de temperatura, fija | -50...80 °C | Resistente a las salpicaduras de soldadura | No |
| Gama de temperatura, móvil | -25...80 °C | Número de polos | 3 |
| Diámetro exterior | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Datos técnicos generales

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Codificación | Tipo B DIN (10 mm), M8 = ninguno | Superficie de contacto | estañado |
| LED | Sí | Versión | Con. recto - Con. para válvulas |
| Tensión nominal | 24 V | Corriente nominal | 4 A |
| Tipo de protección | IP67, atornillado | Circuitos de protección | Diodo supresor |
| Rango de temperatura caja | -25...+80 °C | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


SAIL-VSBD-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado




Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos



Esquema de conexiones

