


**SAIL-VSA-M8G-3-5.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.

**Datos generales para pedido**

Versión	Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
Código	<a href="#">1099760500</a>
Tipo	SAIL-VSA-M8G-3-5.0U
GTIN (EAN)	4032248874705
Cantidad	1 Pieza

**SAIL-VSA-M8G-3-5.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 172 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

**Datos técnicos del cable**

Longitud de cable	5 m	Color de revestimiento	negro
Apto para cadena de arrastre	Sí	Sección del conductor	0.5 mm <sup>2</sup>
Halógenos	No	Material de la funda	PUR
Gama de temperatura, fija	-50...80 °C	Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C
Número de polos	3	Diámetro exterior	4.6 mm ± 0.2 mm

**Datos técnicos generales**

Codificación	Tipo A (18 mm), M8 = ninguno	Rosca de conexión	M8
Superficie de contacto	estañado	LED	Sí
Versión	Con. recto - Con. para válvulas	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	24 V	Corriente nominal	4 A
Tipo de protección	IP67, atornillado	Material del anillo roscado	latón, niquelado
Circuitos de protección	Diodo supresor	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


## SAIL-VSA-M8G-3-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos


### Dibujo acotado




### Dibujo acotado




### Esquema de polos



### Esquema de polos



### Esquema de conexiones



24V AC/DC\_ 4A