



Imagen de producto

Combinación de conector macho de 90° con contactos de potencia y señal, con conexión PUSH IN, incl. enclavamiento mediante sujeción intermedia con autobloqueo y conexión de apantallamiento insertable (opcional) con un paso de 7.62.

Permite la conexión simultánea de potencia, señales y apantallamiento EMC (opcional). Perfecto para conectar servoaccionamientos y accionamientos asíncronos. Cumple los requerimientos de la norma IEC 61800-5-1 y admite homologación UL conforme a UL840 600 V en combinación con el conector hembra BVF 7.62HP/...BCF..R...

Sin un conector hembra, la cara enchufable garantiza una protección frente al contacto con los dedos mínima de >3 mm con 20 N de presión en el ensayo.

En comparación con las soluciones convencionales, la sujeción intermedia con autobloqueo reduce el espacio necesario en un ancho de paso.

Opcional bajo demanda: sin sujeción lateral, con sujeción adicional con tornillos o con sujeción por soldadura.

Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estanado, negro, Caja
Código	1156890000
Tipo	SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248944095
Cantidad	30 Pieza
Valores característicos del IEC:	1000 V / 41 A
producto	UL: 300 V / 35 A
Embalaje	Caja

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad	28.3 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1142 inch
Altura	14.9 mm	Altura (pulgadas)	0.5866 inch
Altura construcción baja	11.4 mm	Anchura	54.31 mm
Anchura (pulgadas)	2.1382 inch	Peso neto	11.59 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Especificaciones del sistema

Familia del producto	OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP	Tipo de conexión	Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT	Paso en mm (P)	7.62 mm
Paso en pulgadas (P)	0.300 "	Angulo de salida	90°
Número de polos	4	Número de terminales de soldadura por polo	2
Longitud del terminal de soldadura (l)	3.5 mm	Tolerancia de longitud del pin de soldadura	+0.1 / -0.3 mm
Dimensiones del pin de soldadura	0,8 x 1,0 mm	Diámetro de la perforación (D)	1.4 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación + 0,1 mm (D)		L1 en mm	30.48 mm
L1 en pulgadas	1.200 "	L2 en mm	11.43 mm
L2 en pulgadas	0.450 "	Número de series	1
Número de filas de polos	1	Protección contra contacto según DIN VDE 57106	safe to back of hand above the printed circuit board
Protección contra contacto según DIN VDE 0470	IP 20	Resistencia de paso	2,00 mΩ
Codificable	Sí	Ciclos de enchufado	25
Fuerza de inserción/polo, máx.	12 N	Fuerza de extracción/polo, máx.	7 N

Datos del material

Materiales aislantes	PA GF	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	II
Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 500 eléctrico (CTI)		Moisture Level (MSL)	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Material de contacto	Aleación de Cu
Superficie de contacto	estañado	Estructura de capas de la conexión por soldadura	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Estructura de capas del contacto del conector	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	130 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Gama de temperatura, montaje, max. 130 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma	IEC 60664-1, IEC 61984	Corriente nominal, número de polos mín.41 A (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	41 A	Corriente nominal, número de polos mín.41 A (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)	41 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2	630 V	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	6 kV	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3	6 kV	Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 420 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA)	CSA	N.º de certificación (CSA)	200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA)	300 V	Tensión nominal (Use Group C / CSA)	300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)	600 V	Intensidad nominal (Use Group B / CSA)	33 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)	33 A	Intensidad nominal (Use Group D / CSA)	5 A
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)	CURUS	N.º de certificación (cURus)	E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	300 V	Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)	300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	600 V	Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	35 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)	33 A	Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	5 A
Distancia de fuga, mín.	9.6 mm	Distancia en el aire, mín.	6.9 mm
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.		

Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	350.00 mm
Anchura VPE	135.00 mm	Altura de VPE	40.00 mm

Especificaciones de sistema - Placa híbrida | Datos técnicos

Paso en mm (híbrido)	nominal	3.81 mm
	Componente híbrido	Signal
Paso en mm (señal)	3.81 mm	
Paso en pulgadas (híbrido)	nominal	0.15 "
	Componente híbrido	Signal
Paso en pulgadas (Señal)	0.15 "	
Número de polos (híbrido)	nominal	8
	Componente híbrido	Signal

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Número de polos (Señal)	8		
Número de terminales de soldadura por polo (híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal	1
Número de terminales de soldadura por polo (Señal)	1		
Dimensiones del terminal de soldadura (híbrido)	Dimensiones del pin de soldadura Componente híbrido	0,8 x 0,8 mm Signal	
Dimensiones del pin de soldadura (señal)	0.8 x 0.8 mm		
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (híbrido)	Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia	Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo)	-0,03
		Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo)	+0,01
		Tolerancia, unidad	mm
	Componente híbrido	Signal	
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (señal)	-0,03 / +0,01 mm		
Diámetro de la perforación (híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal	1.3 mm
Diámetro orificio placa circuito impreso (Señal)	1.3 mm		
Tolerancia del diámetro de la perforación (híbrido)	Componente híbrido Tolerancia de diámetro de la perforación (D)	Signal ± 0,1 mm	
Tolerancia diámetro orificio placa circuito impreso (señal)	± 0,1 mm		
L2 en mm	11.43 mm		
L2 en pulgadas	0.450 "		
Número de filas (híbrido)	Componente híbrido	Signal	
Número de filas (señal)	2		
Material de contacto (híbrido)	Componente híbrido Material de contacto	Signal CuMg	
Material de contacto (señal)	CuMg		
Superficie de contacto (híbrido)	Componente híbrido Superficie de contacto	Signal estañado	
Superficie de contacto (señal)	tinned		
Estructura de capas de la conexión por soldadura (híbrido)	Estructura de capas de la conexión por soldadura	Material Grosor de capa	Ni mín. 1 µm máx. 3 µm
		Material Grosor de capa	Sn mín. 4 µm máx. 8 µm
	Componente híbrido	Signal	
Estructura de capas de la conexión por soldadura (señal)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn		
Estructura de capas del contacto del conector (híbrido)	Estructura de capas del contacto del conector	Material Grosor de capa	Ni mín. 1 µm máx. 3 µm
		Material Grosor de capa	Sn mín. 4 µm máx. 8 µm
	Componente híbrido	Signal	
Estructura de capas del contacto del conector (señal)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn		
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal	320 V

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)

320 V

Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

160 V

Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)

160 V

Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

160 V

Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)

160 V

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

2.5 kV

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)

2.5 kV

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

2.5 kV

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)

2.5 kV

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

2.5 kV

Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)

2.5 kV

Corriente nominal, número de polos (Tu=40 °C) (híbrido)

Componente híbrido

Signal

mín.

12.7 A

Corriente nominal, número de polos (Tu=20 °C) (híbrido)

Componente híbrido

Signal

mín.

14.2 A

Corriente momentánea máxima (híbrido)

Resistencia a corrientes de corta duración

3 x 1s mit 80 A

Componente híbrido

Signal

Resistencia a corriente momentánea máxima (señal)

3 x 1s with 80 A

Distancia de fuga (híbrido)

Componente híbrido

Signal

mín.

4.38 mm

Distancia en el aire (híbrido)

Componente híbrido

Signal

mín.

3.6 mm

Tensión nominal (Use group B / CSA) (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

300 V

Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)

300 V

Tensión nominal (Use group C / CSA) (híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

50 V

Tensión nominal (Use group C / CSA) (Señal)

50 V

Intensidad nominal (Use group B / CSA) (Híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

9 A

Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)

9 A

Intensidad nominal (Use group C / CSA) (Híbrido)

Componente híbrido

Signal

nominal

9 A

Intensidad nominal (Use Group C /CSSA 9 A (Señal)

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Intensidad nominal (Use group D / CSA) (Híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal 9 A
Intensidad nominal (Use group D) (Señal)	9 A	
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal 300 V
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)	300 V	
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal 50 V
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Señal)	50 V	
Tensión nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)	Componente híbrido	Signal
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal 5 A
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)	5 A	
Intensidad nominal (Use group B) (híbrido)	Componente híbrido nominal	Signal 5 A
Intensidad nominal (Use group C / UL 1059) (Señal)	5 A	
Intensidad nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)	Componente híbrido	Signal

Indicación importante

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas

- Technical specifications refer to the power contacts
- Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- MFx and MSFx: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0	27-46-03-01		


SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Connection diagram



Connection diagram

SV 7.62HP/04/90MF4 SC/08R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Elementos de codificación



La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores. OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano. Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:

- Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm² para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm² para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
- Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación

Nuestro servicio:
diseñe fácilmente sus conexiones enchufables mediante el configurador de producto.

Datos generales para pedido

Tipo	BV/SV 7.62HP KO	Versión
Código	1937590000	Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro,
GTIN (EAN)	4032248608881	Número de polos: 1
Cantidad	50 ST	