



## TOZ 60VUC 24VDC2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

- 1 contacto normalmente abierto (MOS-FET)
- Anchura de 6,4 mm
- Corriente de salida de 2 A CC
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
- Tensiones de entrada de 12 V CC a 230 V CU con señalización de color: CA: rojo, CC: azul, CU: blanco

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC $\pm 10\%$ , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 2 A, Conexión directa |
| Código     | <a href="#">1127320000</a>                                                                                                                                               |
| Tipo       | TOZ 60VUC 24VDC2A                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248908950                                                                                                                                                            |
| Cantidad   | 10 Pieza                                                                                                                                                                 |

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| N.º de certificado (cULus) | E141197                      |

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 87.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 3.4567 inch |
| Altura      | 90.5 mm | Altura (pulgadas)      | 3.563 inch  |
| Anchura     | 6.4 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.252 inch  |
| Peso neto   | 26.6 g  |                        |             |

### Temperaturas

|                               |                |                      |                                                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C | Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C                                         |
| Temperatura de servicio       |                | Humedad              | 5-95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación |

### Probabilidad de avería

|      |       |
|------|-------|
| MTTF | 793 a |
|------|-------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

### Datos nominales UL

|                                                   |                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamiento), 60 °C máx. | Sección del conductor AWG, mín. | AWG 26                                                 |
| Sección de conexión AWG, máx.                     | Tipo de conductor               | conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible |
| Grado de polución                                 |                                 |                                                        |

### Lado de mando

|                                                                                                                 |                 |                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tensión de mando nominal                                                                                        | 60 V UC ±10 %   | Corriente de mando nominal                | 4.8 mA AC (±10 %), 2.5 mA DC (±10 %) |
| Potencia nominal                                                                                                | 150 mW, 290 mVA | Indicador de estado                       | LED verde                            |
| Conexión de protección                                                                                          | Rectificadores  | Frecuencia de entrada                     | DC: 10 Hz / AC: 3 Hz                 |
| La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control | Sí              | Tensión de la bobina del relé de repuesto | 60 V DC                              |

### Lado de carga

|                             |             |                        |              |
|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Tensión nominal de conexión | 3...33 V DC | Intensidad permanente  | 2 A          |
| Intens. de conexión nominal | 2 A         | Intensidad de conexión | 15 A / 10 ms |

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                           |                    |                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Retardo de conexión                                       | <6.5 ms            | Retardo en la desconexión                                 | <10 ms                 |
| Caída de tensión con carga máxima                         | ≤ 120 mV           | Corriente de fuga                                         | <10 µA                 |
| Intens. de conex. mín.                                    | 5 mA               | Resistente a cortocircuitos                               | No                     |
| Conexión de protección lado de carga                      | Diodo antiparalelo | Tipo de contacto                                          | 1 NO contact (MOS-FET) |
| frecuencia máx. de conmutación<br>(tensión de control AC) | 3 Hz               | frecuencia máx. de conmutación<br>(tensión de control DC) | 10 Hz                  |

## Datos generales

|                                             |                               |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Carril de montaje                           | TS 35                         |                   |
| Pulsador de prueba disponible               | No                            |                   |
| Color                                       | negro                         |                   |
| Componente de índice de inflamabilidad UL94 | Componente                    | Caja              |
|                                             | Índice de inflamabilidad UL94 | V-0               |
|                                             | Componente                    | Clip de retención |
|                                             | Índice de inflamabilidad UL94 | V-0               |

## Coordinación de aislamiento

|                                         |                  |                                                 |                  |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Tensión nominal                         | 300 V            | Grado de polución                               | 2                |
| Categoría de sobretensión               | III              | Distancia de fuga y aire Entrada/Salida         | ≥ 5.5 mm         |
| Resistencia a tensiones eléctricas, E/S | 2,5 kVeff        | Resistencia a tensiones eléctricas de<br>carril | 4 kVeff / 1 Min. |
| Sobretensión de choque fijo             | 6 kV (1,2/50 µs) | Tipo de protección                              | IP20             |

## Información adicional sobre homologaciones/normas

|                           |            |                            |         |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Núm. de certificado (DNV) | TAA00001E5 | N.º de certificado (cULus) | E141197 |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|

## Datos de conexión


|                                                                                  |                  |                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Técnica de conexión de conductores                                               | Conexión directa | Longitud de desaislado, conexión<br>nominal                                    | 8 mm         |
| Sección de embornado, conexión<br>nominal                                        | 1.5 mm²          | Sección de embornado, mín.                                                     | 0.14 mm²     |
| Sección de embornado, máx.                                                       | 2.5 mm²          | Sección de conexión del conductor<br>AWG, mín.                                 | AWG 26       |
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, máx.                                   | AWG 14           | Sección de conexión del conductor,<br>rígido, mín.                             | 0.14 mm²     |
| Sección de conexión del conductor,<br>rígido, máx.                               | 2.5 mm²          | Sección de conexión del conductor,<br>rígido, mín. (AWG)                       | AWG 26       |
| Sección de conexión del conductor,<br>rígido, máx. (AWG)                         | AWG 14           | Sección de conexión del conductor,<br>flexible, mín.                           | 0.14 mm²     |
| Sección de conexión del conductor,<br>flexible, máx.                             | 2.5 mm²          | Sección de conexión del conductor,<br>flexible, mín. (AWG)                     | AWG 26       |
| Sección de conexión del conductor,<br>flexible, máx. (AWG)                       | AWG 14           | Sección del conductor, flexible con<br>terminales tubulares DIN 46228/4, mín.  | 0.14 mm²     |
| Sección del conductor, flexible con<br>terminales tubulares DIN 46228/4,<br>máx. | 1.5 mm²          | Sección de conexión del conductor,<br>flexible, term. tub. (DIN 46228-1), mín. | 0.14 mm²     |
| Sección de conexión del conductor,<br>flexible, term. tub. (DIN 46228-1), máx.   | 1.5 mm²          | Dimens. caña destornillador                                                    | 0,6 x 3,5 mm |

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |

## Dibujos

### Esquema de conexiones




### Dimensional drawing



Dibujos

Miscellaneous


Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Códigos de tipo

## Accesorios

### Separador



#### Separadores versátiles

Los separadores se pueden usar para agrupar las señales de forma visual, para aislar módulos eléctricamente y para insertar señalizaciones para obtener una mejor visión general. Esto los convierte en un accesorio especialmente versátil. Los separadores aumentan las distancias de separación y de fuga entre dos módulos, aumentando así la tensión de aislamiento nominal entre dos módulos de hasta 600 V. Los separadores dobles se pueden marcar con señalizadores WAD5 o WS10/5 y permiten conexiones transversales continuas. La instalación resulta más fácil gracias a las perforaciones para breakout individual de los canales de conexión transversal.

- Las placas de partición separan visualmente los grupos entre sí
- Muecas para breakout individual de los canales de conexión cruzada
- Las placas de partición ofrecen aislamiento entre dos módulos aumentando las distancias de separación y de fuga de hasta 600 V

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Tipo       | TW TXS/TXZ R3.2            | Versión               |
| Código     | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Separador |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                       |
| Cantidad   | 10 ST                      |                       |

### Módulo de alimentación



#### Módulos de alimentación que ahorran espacio

Nuestros terminales de alimentación permiten alimentar potenciales en la entrada (por ejemplo, potenciales neutros o negativos) o potenciales conmutados que se alimentarán en la salida. Junto con conexiones transversales de ajuste preciso de TERMSERIES, las conexiones de los cables del relé permanecen libres para actuadores o sensores. No se requieren bornes adicionales, lo que permite ahorrar una gran cantidad de espacio en el cuadro. Al mismo tiempo, el cableado se simplifica, ya que no se requieren terminales tubulares doble para la alimentación de potencial.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TXP SUPPLY                 | Versión                                                       |
| Código     | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Módulo de alimentación, Número de contactos: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN                          |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                                               |

## TOZ 60VUC 24VDC2A


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo       | TXS SUPPLY                 | Versión                                                       |
| Código     | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Módulo de alimentación, Número de contactos: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo          |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                                               |
| Tipo       | TXZ SUPPLY                 | Versión                                                       |
| Código     | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Módulo de alimentación, Número de contactos: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | Intensidad permanente: 10 A, Conexión directa                 |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                                               |

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señaladores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/6 M MC NE WS         | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1818400000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 600 ST                     |                                                                   |

## ZQV

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Versión                          |
| Código     | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDS 0.6X3.5X100            | Versión                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">2749340000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm         |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                                                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                                                            |
| Tipo       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versión                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">2749610000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                                                            |

## Destornillador acodado para tornillos de cabeza ranurada



## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SD TO 0,6X3,0              | Versión                                                                                         |
| Código     | <a href="#">2749560000</a> | Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895889              |                                                                                                 |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                                                 |

## Accesorios

## Conexiones transversales



## Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales.

La CONEXIÓN TRANSVERSAL TERMSERIES

(TCC) permite conexiones transversales ajustables

individualmente con hasta 51 polos. La cantidad máxima

de polos enchufables se ha aumentado a 32 polos.

El material que se debe desaislar se puede acortar a

la longitud necesaria muy fácilmente. Las conexiones

transversales convencer gracias a su fácil manejo y

visibilidad, además de sus posibilidades de conexión

universal. Una malla adicional evita que el muelle se

deforme durante el montaje.

- Conexión transversal ajustable individualmente con 51 polos
- Barra adicional para evitar la deformación del muelle
- Aumento de la conexión transversal: posibilidad de hasta 32 polos
- Resistencia a vibraciones

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo       | TCC 6.4/51 RD              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/51 OR              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/51 BL              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/51 BK              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/2 OR               | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/2 BL               | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/2 BK               | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/10 RD              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |

## TOZ 60VUC 24VDC2A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tipo       | TCC 6.4/10 OR              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/10 BL              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/10 BK              | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 12.8/26 RD             | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 12.8/26 OR             | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 12.8/26 BL             | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 12.8/26 BK             | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |
| Tipo       | TCC 6.4/2 RD               | Versión                          |
| Código     | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Conexión transversal |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                  |
| Cantidad   | 10 ST                      |                                  |