
Hoja técnica

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los adaptadores frontales para tarjetas de Rockwell Control-Logix de 20 y 36 polos. La tensión de alimentación puede ser suministrada directamente al adaptador frontal y puede ser distribuida de forma común o separada por byte (8 señales).

Datos generales para pedido

Versión	Interfaz, FAD, Específico, Conectores según IEC 60603-13 / DIN 41651 40p
Código	1127940000
Tipo	FAD CTLX HE40 32DI
GTIN (EAN)	4032248909452
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado

Hoja técnica

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Longitud	34.5 mm	Longitud (pulgadas)	1.3583 inch
Peso neto	1371.51 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Conector de alimentación	SL/BLZ 3.5 mm	Conexión a la tarjeta	1756-IB32
Conexión (lado campo)	Conectores según IEC 60603-13 / DIN 41651 40p	Conexión a PLC	Rockwell Control-Logix

Especificaciones

Tensión de servicio	30 V AC / 60 V DC	Corriente máxima por canal	1 A
Corriente máxima por byte	2 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 50 V AC
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
Tensión de impulso(1,2/50µs)	0.5 kV	Tensión de prueba de aislamiento AC	0.35 kV

Conexión de alimentación

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, mín.	0.08 mm²
Sección de embornado, máx.	1.5 mm²	Rígido, mín. H05(07) V-U	0.5 mm²
Firme, máx. H05(07) V-U	1.5 mm²	Flexible, mín. H05(07) V-K	0.5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K	1.5 mm²	Sección para puntera, max.	1.5 mm²
Sección del conductor, mín., AWG	AWG 28	Sección del conductor, máx., AWG	AWG 14
Par de apriete, mín.	0.2 Nm	Par de apriete, máx.	0.25 Nm
Longitud de desaislado	6 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

