

## Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                | VPMS Ex (ex tapón ciego, latón), Tapón, recto, M 50, 15 mm, laton, niquelado |
| Código                 | <a href="#">1210940000</a>                                                   |
| Tipo                   | VP M50 EXE MS                                                                |
| GTIN (EAN)             | 4032248992393                                                                |
| Cantidad               | 5 Pieza                                                                      |
| Estado de entrega      | Retirado                                                                     |
| Última fecha de pedido | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                    |
| Producto alternativo   | <a href="#">VP-HEX M50-EX W</a>                                              |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|                        |       |                        |             |
|------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Altura                 | 20 mm | Altura (pulgadas)      | 0.7874 inch |
| Longitud               | 20 mm | Longitud (pulgadas)    | 0.7874 inch |
| Diámetro               | 50 mm | Espesor de pared, mín. | 0.5 mm      |
| Espesor de pared, máx. | 14 mm | Peso neto              | 194 g       |

## Temperaturas

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Temperatura de servicio | -40 °C...100 °C |
|-------------------------|-----------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c                                             |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP                                | 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e           |

## Datos generales

|                                           |                  |                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Junta tórica                              | NBR              | Silicona                                  | No               |
| Gama de temperaturas de servicio, max.    | 100 °C           | Gama de temperaturas de servicio, mín.    | -40 °C           |
| Paso de rosca                             | 1.5 mm           | Halógenos                                 | Sí               |
| Calibre de llave 1                        | 58 mm            | Tipo de protección                        | IP54, IP64, IP68 |
| Material básico                           | latón, niquelado | Diámetro del anillo obturador             | 50.00 mm         |
| Tuerca (externa)                          | M 50             | Longitud de rosca                         | 15 mm            |
| Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. | 16.20 Nm         | Par de apriete pieza de conexión, máx.    | 54.00 Nm         |
| Par de apriete pieza de conexión, mín.    | 27.00 Nm         | Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. | 10.80 Nm         |


## Números de certificación de prensaestopas

|                |                                   |                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Identificación | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX) | INERIS 09 ATEX 0059X |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Dibujos**



## VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SKMU M50 MS                | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1737040000</a> | SKMU MS (contratuercas de latón), Contratuercas, M 50, 5 mm, latón, |
| GTIN (EAN) | 4008190956516              | niquelado                                                           |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                                                     |

## Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR M50-NP                | Versión                                                        |
| Código     | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 50, |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              | Neopreno                                                       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                |

## Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR M50-PO                | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 50, |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              | Polietileno                                                       |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                   |