

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración





Los prensaestopas A2L son ideales para cables sin blindaje, ya que mantienen el nivel de protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e.

### Datos generales para pedido

Versión	A2L (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	<u>1185330000</u>
Tipo	A2LS/40/M40-WM
GTIN (EAN)	4050118080551
Cantidad	9 Pieza



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

logaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### **Dimensiones y pesos**

Altura	40.8 mm	Altura (pulgadas)	1.6063 inch
Anchura	55 mm	Anchura (pulgadas)	2.1654 inch
Longitud	56.8 mm	Longitud (pulgadas)	2.2362 inch
Peso neto	276 g		

### **Temperaturas**

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## **Datos generales**

Diámetro del cable exterior, máx.	32.2 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	25.5 mm
Junta tórica	Silicona	Par de apriete	80 Nm
Gama de temperaturas de servicio, m	nax. 120 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Normas	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Calibre de llave 1	50 mm
Calibre de llave 2	50 mm	Tipo de protección	IP66, IP68
Prensaestopas	M 40	Material básico	Acero inoxidable 1.4404
Aplicación del cierre	Silicona	Junta	Silicona
Tuerca (externa)	M 40 x 1,5	Longitud de rosca	16 mm
Tipo de protección contra el fuego	Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje

## Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Núm. de certificación de prensaestopas	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)	
Núm. de certificación de prensaestopa	s IECEx TPS 16.0004X	Núm. de certificado de prensaestopas	2020322313000069
(IECEx)		(CCC)	
Núm. de certificación (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441

Fecha de creación 15.11.2025 01:08:14 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
27-14-08-04		
	27-14-44-34 27-14-44-32 27-14-08-04	27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-04 ECLASS 14.0



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tuercas de bloqueo de acero inoxidable, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo SKMUS M40-W Versión

Código <u>1185720000</u> GTIN (EAN) 4050118233766

Cantidad 144 ST

SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 40, 3.8

mm, Acero inoxidable 1.4404

### Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo GWDR M40-W Versión
Código 1185640000 cerrado,

GTIN (EAN) 4050118078336

Cantidad 50 ST

cerrado, M 40, Nylon 6

Versión del catálogo / Dibujos 4