

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los prensaestopas A2LC son ideales para cables sin blindaje y proporcionan rosca hembra para la conexión de conductos. Además, mantienen el nivel de protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e.

Datos generales para pedido

Versión	A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaesto- pas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	<u>1187220000</u>
Tipo	A2LCS/32/M32-M32F-WM
GTIN (EAN)	4050118081145
Cantidad	12 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	53.8 mm	Altura (pulgadas)	2.1181 inch
Anchura	46 mm	Anchura (pulgadas)	1.811 inch
Longitud	69.8 mm	Longitud (pulgadas)	2.748 inch
Peso neto	294 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	26.3 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	19.5 mm
Junta tórica	Silicona	Par de apriete	65 Nm
Silicona	Sí	Gama de temperaturas de servicio, max.	. 120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Normas	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Calibre de llave 1	42 mm	Calibre de llave 2	42 mm
Tipo de protección	IP66, IP68	Prensaestopas	M 32
Material básico	Acero inoxidable 1.4404	Aplicación del cierre	Silicona
Junta	Silicona	Tuerca (externa)	M 32 x 1,5
Longitud de rosca	16 mm	Tamaño de la rosca del conducto (sistema métrico)	M32
Tipo de protección contra el fuego	Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaie

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Núm. de certificación de prensaestopas	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)	
Núm. de certificación de prensaestopas	IECEx TPS 16.0004X	Núm. de certificado de prensaestopas	2020322313000069
(IECEx)		(CCC)	
Núm. de certificación (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Fecha de creación 12.11.2025 04:20:13 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tuercas de bloqueo de acero inoxidable, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo SKMUS M32-W Versión

Código 1185710000 SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 32, 3.8

GTIN (EAN) 4050118233759 mm, Acero inoxidable 1.4404

Cantidad 144 ST

Arandela plana de nylon - GWDR



160 ST

Cantidad

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

 Tipo
 GWDR M32-W
 Versión

 Código
 1185630000
 cerrado, M 32, Nylon 6

 GTIN (EAN)
 4050118078329

Fecha de creación 12.11.2025 04:20:13 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4