A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Los prensaestopas A2LC son ideales para cables sin blindaje y proporcionan rosca hembra para la conexión de conductos. Además, mantienen el nivel de protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e.

Datos generales para pedido

Versión	A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaesto- pas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, laton, niquelado
Código	1205210000
Tipo	A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM
GTIN (EAN)	4050118075649
Cantidad	24 Pieza

A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	52.8 mm	Altura (pulgadas)	2.0787 inch
Anchura	28.5 mm	Anchura (pulgadas)	1.122 inch
Longitud	68.8 mm	Longitud (pulgadas)	2.7087 inch
Peso neto	140 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme con exención
RoHS	
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

Datos generales

Diámetro del cable exterior, máx.	11.7 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	8 mm
Junta tórica	Silicona	Par de apriete	20 Nm
Silicona	Sí	Gama de temperaturas de servicio, max	. 120 °C
Gama de temperaturas de servicio, min	50 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Normas	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Calibre de llave 1	26 mm	Calibre de llave 2	26 mm
Tipo de protección	IP66, IP68	Prensaestopas	M 20
Material básico	laton, niquelado	Aplicación del cierre	Silicona
Junta	Silicona	Tuerca (externa)	M 20 x 1,5
Longitud de rosca	16 mm	Tipo de protección contra el fuego	Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada
Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje	Tamaño de la rosca del conducto (pulgadas)	NPT 1/2"

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)	2020322313000069
Núm. de certificación (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Fecha de creación 14.11.2025 11:23:43 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

 Tipo
 GWDR M20-W
 Versión

 Código
 1185610000
 cerrado, M 20, Nylon 6

 GTIN (EAN)
 4050118078305

 Cantidad
 100 ST

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Dates generales para pouras			
	Tipo	SKMU M20 MS	Versión
	Código	<u>1737000000</u>	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 20, 3 mm, laton,
	GTIN (EAN)	4008190956479	niquelado
	Cantidad	100 ST	

Fecha de creación 14.11.2025 11:23:43 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4