

## A2LC/32/NPT1-NPT1-1/4F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los prensaestopas A2LC son ideales para cables sin blindaje y proporcionan rosca hembra para la conexión de conductos. Además, mantienen el nivel de protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e.

### Datos generales para pedido

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión           | A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, latón, niquelado |
| Código            | <a href="#">1206330000</a>                                                                                                                                                  |
| Tipo              | A2LC/32/NPT1-NPT1-1/4F                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)        | 4050118078299                                                                                                                                                               |
| Cantidad          | 12 Pieza                                                                                                                                                                    |
| Estado de entrega | Retirado                                                                                                                                                                    |
| Disponible hasta  | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                                                                                                                   |

## A2LC/32/NPT1-NPT1-1/4F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

## Dimensiones y pesos

|           |         |                     |             |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Altura    | 53.8 mm | Altura (pulgadas)   | 2.1181 inch |
| Anchura   | 46 mm   | Anchura (pulgadas)  | 1.811 inch  |
| Longitud  | 69.8 mm | Longitud (pulgadas) | 2.748 inch  |
| Peso neto | 320 g   |                     |             |

## Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C... 120 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

## Datos generales

|                                        |                                       |                                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro del cable exterior, máx.      | 26.3 mm                               | Diámetro del cable exterior, mín.          | 19.5 mm                                                                                                                                                       |
| Junta tórica                           | Silicona                              | Par de apriete                             | 65 Nm                                                                                                                                                         |
| Silicona                               | Sí                                    | Gama de temperaturas de servicio, max.     | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C                                | Paso de rosca                              | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Halógenos                              | No                                    | Normas                                     | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Calibre de llave 1                     | 42 mm                                 | Calibre de llave 2                         | 42 mm                                                                                                                                                         |
| Tipo de protección                     | IP66, IP68                            | Prensaestopas                              | NPT 1"                                                                                                                                                        |
| Material básico                        | latón, niquelado                      | Aplicación del cierre                      | Silicona                                                                                                                                                      |
| Junta                                  | Silicona                              | Tuerca (externa)                           | 1" NPT                                                                                                                                                        |
| Longitud de rosca                      | 17.3 mm                               | Tipo de protección contra el fuego         | Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada                                                                                                          |
| Normas de instalación                  | Consulta las instrucciones de montaje | Tamaño de la rosca del conducto (pulgadas) | NPT 1-1/4"                                                                                                                                                    |

## Números de certificación de prensaestopas

|                                                |                                                     |                                               |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Identificación                                 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)    | 2020322313000069   |
| Núm. de certificación (IECEX)                  | IECEXTPS16.0004X                                    |                                               |                    |

## A2LC/32/NPT1-NPT1-1/4F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |