



Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Conector SCRJ, Multi-mododo, IP20
Código	1206730000
Tipo	IE-PS-SCRJ1-MM
GTIN (EAN)	4032248988587
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (UL) E477798

Dimensiones y pesos

Profundidad	51 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0079 inch
Altura	14.7 mm	Altura (pulgadas)	0.5787 inch
Anchura	8.95 mm	Anchura (pulgadas)	0.3524 inch
Peso neto	1.1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Temperatura de colocación	Humedad	0...93 % de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Datos generales

Material manguito con protección antidoblado	TPE	Descripción del artículo	Conector SCRJ, Multimodo
Color	otros	Material capotas	PC UL 94 V0
Humedad	0...93 % de humedad rel.	Diámetro de la funda, max.	3 mm
Diámetro de la funda, mín.	2.8 mm	Tipo de protección	IP20
Ciclos de enchufado	1000	Tipo de fibra	GOF, Multimodo
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	encolado, prensado, pulido	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Diámetro de cable individual, mín.	0.6 mm	Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc
Pérdida de retorno	≥ 30 dB	Material muelle de compresión	Acero inoxidable
Material manguito	Zirconia	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	1.4 mm	Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado

Normas generales

Conector norma	IEC 61754-24	Núm. de certificación (UL)	E477798
----------------	--------------	----------------------------	---------

Clasificaciones


ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22

Datos técnicos

ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Dibujos

Dibujo acotado



Accesorios

...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC



GOF

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67

POF

- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versión	
Código	9205320000	Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal	
GTIN (EAN)	4032248725458		
Cantidad	1 ST		

Tijeras



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión	
Código	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Cantidad	1 ST		

Herramientas para soltar contactos



Weidmüller ofrece un amplio surtido de herramientas para prensar, para soltar contactos y para conductores de fibra óptica.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versión
Código	1866730000	Herramientas, Herramienta para extraer contactos
GTIN (EAN)	4032248437054	
Cantidad	1 ST	