

VP-HEX M40-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los tapones de la serie VP permiten llenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | VP-HEX (tapón ciego Klippon Ex con cabeza hexagonal), Tapón, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, latón, niquelado |
| Código | 1218980000 |
| Tipo | VP-HEX M40-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075601 |
| Cantidad | 9 Pieza |

VP-HEX M40-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Altura | 22 mm | Altura (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Anchura | 55 mm | Anchura (pulgadas) | 2.1654 inch |
| Longitud | 22 mm | Longitud (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Diámetro | 40 mm | Espesor de pared, mín. | 0.5 mm |
| Espesor de pared, máx. | 15 mm | Peso neto | 149 g |

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Datos generales

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Junta tórica | Silicona | Par de apriete | 80 Nm |
| Silicona | Sí | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | libre de halógenos | Normas | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Resistente a los golpes | 7.00 J | Calibre de llave 1 | 50 mm |
| Tipo de protección | IP66, IP68 | Prensaestopas | M 40 |
| Material básico | latón, niquelado | Diámetro del anillo obturador | 40.00 mm |
| Tuerca (externa) | M 40 x 1,5 | Longitud de rosca | 16 mm |
| Tipo de protección contra el fuego | Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada | Normas de instalación | Consulta las instrucciones de montaje |

Números de certificación de prensaestopas

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| Identificación | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Núm. de certificación de prensaestopas | TÜV IT 16ATEX 059X (ATEX) |
| Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | Núm. de certificado de prensaestopas (CCC) | 2020322313000069 |
| Núm. de certificación (IECEx) | IECExTPS16.0004X | | |

Datos técnicos**Clasificaciones**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP-HEX M40-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Arandela plana de nylon - GWDR**

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | GWDR M40-W | Versión |
| Código | 1185640000 | cerrado, M 40, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078336 | |
| Cantidad | 50 ST | |

Tuerca de bloqueo de latón, niqueladas

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | SKMU M40 MS | Versión |
| Código | 1737030000 | SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 40, 5 mm, latón, niquelado |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | |
| Cantidad | 50 ST | |