

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Los tapones de la serie VP permiten rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

### Datos generales para pedido

Versión	VP-HEX (tapón ciego Klippon Ex con cabeza hexa- gonal), Tapón, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	<u>1219030000</u>
Tipo	VPS-HEX M20-EX W
GTIN (EAN)	4050118233728
Cantidad	24 Pieza



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

logaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### **Dimensiones y pesos**

Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Longitud	20 mm	Longitud (pulgadas)	0.7874 inch
Diámetro	20 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	15 mm	Peso neto	37.72 g

### **Temperaturas**

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
•	
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0.1 % en peso
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### **Datos generales**

Junta tórica	Silicona	Par de apriete	40 Nm
Silicona	Sí	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	libre de halógenos	Normas	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Resistente a los golpes	7.00 J	Calibre de llave 1	27 mm
Tipo de protección	IP66, IP68	Prensaestopas	M 20
Material básico	Acero inoxidable 1.4404	Diámetro del anillo obturador	20.00 mm
Tuerca (externa)	M 20 x 1,5	Longitud de rosca	16 mm
Tipo de protección contra el fuego	Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada	Normas de instalación	Consulta las instrucciones de montaje

### Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Núm. de certificado de prensaestopas (CCC)	2020322313000069
Núm. de certificación (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Fecha de creación 07.11.2025 12:05:23 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 2



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	27-14-44-35 27-14-44-25 27-14-08-05	27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

### Tuercas de bloqueo de acero inoxidable, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo SKMUS M20-W Versión

Código 1185690000 GTIN (EAN) 4050118233742

Cantidad 240 ST

SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 20, 2.2

mm, Acero inoxidable 1.4404

### Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo GWDR M20-W Versión Código 1185610000 cerrado, M 20, Nylon 6

GTIN (EAN) 4050118078305

Cantidad 100 ST

Fecha de creación 07.11.2025 12:05:23 MEZ

4 Versión del catálogo / Dibujos