

VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los tapones de la serie VP permiten rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | VP-HEX (tapón ciego Klippon Ex con cabeza hexagonal), Tapón, recto, M 63 x 1,5, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404 |
| Código | 1219080000 |
| Tipo | VPS-HEX M63-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237047 |
| Cantidad | 4 Pieza |

VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Altura | 22 mm | Altura (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Anchura | 83 mm | Anchura (pulgadas) | 3.2677 inch |
| Longitud | 22 mm | Longitud (pulgadas) | 0.8661 inch |
| Diámetro | 63 mm | Espesor de pared, mín. | 0.5 mm |
| Espesor de pared, máx. | 15 mm | Peso neto | 318.32 g |

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Junta tórica | Silicona | Par de apriete | 115 Nm |
| Silicona | Sí | Paso de rosca | 1.5 mm |
| Halógenos | libre de halógenos | Normas | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Resistente a los golpes | 7.00 J | Calibre de llave 1 | 75 mm |
| Tipo de protección | IP66, IP68 | Prensaestopas | M 63 |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4404 | Diámetro del anillo obturador | 63.00 mm |
| Tuerca (externa) | M 63 x 1,5 | Longitud de rosca | 16 mm |
| Tipo de protección contra el fuego | Ex d - Producto ignífugo, Ex e - Seguridad aumentada | Normas de instalación | Consulta las instrucciones de montaje |

Números de certificación de prensaestopas

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Identificación | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Núm. de certificación de prensaestopas (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Núm. de certificado de prensaestopas (CCC) | 2020322313000069 |
| Núm. de certificación (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tuercas de bloqueo de acero inoxidable, acabado natural



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SKMUS M63-W | Versión | |
| Código | 1185740000 | SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 63, 5.3 | |
| GTIN (EAN) | 4050118269970 | mm, Acero inoxidable 1.4404 | |
| Cantidad | 20 ST | | |

Arandela plana de nylon - GWDR



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo | GWDR M63-W | Versión | |
| Código | 1185670000 | cerrado, M 63, Nylon 6 | |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | | |
| Cantidad | 10 ST | | |