

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.

Datos generales para pedido

Versión	Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 0.4 m, PUR, negro
Código	1271590040
Tipo	SAIL-VSB-M8G-3-0.4U
GTIN (EAN)	4050118893403
Cantidad	1 Pieza

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 84.48 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	0.4 m	Color de revestimiento	negro
Apto para cadena de arrastre	Sí	Sección del conductor	0.5 mm ²
Apantallado	No	Halógenos	No
Aislamiento	PP	Aceleración	5 m/s ²
Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable
Ciclos de flexión	2 Mio	Velocidad	200 m/s
Material de la funda	PUR	Resistencia a chispas de soldadura	No
Código de color	marrón, azul, Verde/amarillo	Resistencia a la torsión	0 °/m
Gama de temperatura, fija	-50...80 °C	Resistente a las salpicaduras de soldadura	No
Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C	Número de polos	3

Datos técnicos generales

Codificación	Tipo B industrial (11 mm), M8 = ninguno	Rosca de conexión	otros
Superficie de contacto	estañado	LED	Sí
Versión	Con. recto - Con. para válvulas	Material capotas	TPU
Material de contacto	CuZn	Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	4 A	Tipo de protección	IP67, atornillado
Circuitos de protección	Diodo supresor	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C

Conector derecho

Clavija de conexión derecha conector, M8, Número de polos: 3, IP67, contacto macho, recto, no apantallado

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda conector, Conector de v lula, Tipo B industrial (11 mm), Número de

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

polos: 3, IP67, contacto
hembra, acodado 0°, con
circuito de protección:
diodo supresor, LED
amarillo, no apantallado

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado




Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de polos



Esquema de conexiones

