



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector
Código	1224320000
Tipo	SAI-M23-SE-17-F
GTIN (EAN)	4050118007695
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E344862

Dimensiones y pesos

Peso neto	9.7 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	17	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conectores de soldadura
Material capotas	Poliamida termoplástica PA 6, PBT	Material de contacto	Aleación de cobre y zinc
Tensión nominal	160 V	Corriente nominal	8 A
Ciclos de enchufado	> 1000	Grado de polución	3
Género del contacto	Macho	Sección de conexión, máx.	1.5 mm ²
Sección de conexión, mín.	0.08 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Dibujos

