

**ETA 1180-01-1.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

**Datos generales para pedido**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Versión    | Fusible de baja intensidad, 1.5 A |
| Código     | <a href="#">1278960000</a>        |
| Tipo       | ETA 1180-01-1.5A                  |
| GTIN (EAN) | 4050118091540                     |
| Cantidad   | 5 Pieza                           |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 52.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.0591 inch |
| Altura      | 24.4 mm | Altura (pulgadas)      | 0.9606 inch |
| Anchura     | 8.2 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.3228 inch |
| Peso neto   | 10.6 g  |                        |             |

### Temperaturas

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos del material

|       |       |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

### Datos nominales

|                 |      |                   |       |
|-----------------|------|-------------------|-------|
| Tensión nominal | 64 V | Corriente nominal | 1.5 A |
|-----------------|------|-------------------|-------|

### Generalidades

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                 |           |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de montaje | insertado |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|

### Valores característicos del sistema

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Versión | Elemento de seguridad |
|---------|-----------------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |