



## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Conector hembra de dos filas con conexión PUSH IN

- Simplemente inserta el conductor preparado ¡y listo!
- Manejo intuitivo gracias a
- la diferenciación clara del punto de inserción del conductor y el punto de accionamiento
- Pulsadores integrados para abrir el punto de embornado
- Gran densidad de componentes gracias a una altura muy reducida
- Opcional: enclavamiento y desconexión sin herramientas con el pasador de desbloqueo (LR) o la palanca de desbloqueo (LH) de Weidmüller

### Datos generales para pedido

|                                                                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                                                   | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 32, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja |
| Código                                                                    | <a href="#">1278190000</a>                                                                                                                     |
| Tipo                                                                      | B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)                                                                | 4050118068825                                                                                                                                  |
| Cantidad                                                                  | 24 Pieza                                                                                                                                       |
| Valores característicos del IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² producto | UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16                                                                                                            |
| Embalaje                                                                  | Caja                                                                                                                                           |

## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E60693

## Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 29.9 mm  | Profundidad (pulgadas) | 1.1772 inch |
| Altura      | 17.25 mm | Altura (pulgadas)      | 0.6791 inch |
| Anchura     | 62.9 mm  | Anchura (pulgadas)     | 2.4764 inch |
| Peso neto   | 20.95 g  |                        |             |

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Huella de carbono del producto Desde la cuna hasta la puerta 0.545 kg CO<sub>2</sub>eq.

## Parámetros del sistema

|                                                |                                                |                                               |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Familia del producto                           | OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2 pisos | Tipo de conexión                              | Conexión de campo  |
| Técnica de conexión de conductores             | PUSH IN con actuador                           | Paso en mm (P)                                | 3.50 mm            |
| Paso en pulgadas (P)                           | 0.138 "                                        | Dirección de salida de conductor              | 180°               |
| Número de polos                                | 32                                             | L1 en mm                                      | 52.50 mm           |
| L1 en pulgadas                                 | 2.067 "                                        | Número de series                              | 1                  |
| Número de filas de polos                       | 2                                              | Sección nominal                               | 15 mm <sup>2</sup> |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos                            | Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado    |
| Tipo de protección                             | IP20, completamente montado                    | Codificable                                   | Sí                 |
| Longitud de desaislado                         | 10 mm                                          | Punta de destornillador                       | 0,4 x 2,5          |
| Punta de destornillador normativa              | DIN 5264                                       | Ciclos de enchufado                           | 25                 |
| Fuerza de inserción/polo, máx.                 | 3.5 N                                          | Fuerza de extracción/polo, máx.               | 3.5 N              |

## Datos del material

|                                                         |                            |                                     |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| Materiales aislantes                                    | PA 66 GF 30                | Color                               | naranja  |
| Carta de colores (similar)                              | RAL 2000                   | Grupo de materiales aislantes       | II       |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600                      | Resistencia del aislamiento         | ≥ 108 Ω  |
| Moisture Level (MSL)                                    |                            | Grado inflamabilidad según UL 94    | V-0      |
| Material de contacto                                    | aleación de cobre          | Superficie de contacto              | estañado |
| Estructura de capas del contacto del conector           | 2...5 µm Sn hot-dip tinned | Temperatura de almacenamiento, mín. | -40 °C   |
| Temperatura de almacenamiento, max.                     | 70 °C                      | Temperatura de servicio, mín.       | -50 °C   |
| Temperatura de servicio, max.                           | 120 °C                     | Gama de temperatura, montaje, mín.  | -40 °C   |
| Gama de temperatura, montaje, max.                      | 120 °C                     |                                     |          |

## Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0.14 mm<sup>2</sup>

Fecha de creación 26.01.2026 02:11:26 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

|                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Sección de embornado, máx.                          | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |  |
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, mín.      | AWG 30                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |  |
| Sección de conexión del conductor<br>AWG, máx.      | AWG 16                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |  |
| Rígido, mín. H05(07) V-U                            | 0.14 mm²                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |  |
| Rígido, máx. H05(07) V-U                            | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |  |
| Flexible, mín. H05(07) V-K                          | 0.14 mm²                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |  |
| Flexible, máx. H05(07) V-K                          | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |  |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46<br>228/4,mín. | 0.14 mm²                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |  |
| con term. tub. con aislamiento DIN 46<br>228/4,máx  | 1 mm²                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |  |
| con terminal tubular, DIN 46228 pt 1,<br>mín.       | 0.14 mm²                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |  |
| con terminal tubular según DIN 46<br>228/1, máx.    | 1.5 mm²                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |  |
| Conductor embornable                                | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 0.14 mm²                        |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.14/12 GR SV</a>  |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 0.25 mm²                        |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.25/12 HBL SV</a> |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 0.34 mm²                        |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.34/12 TK SV</a>  |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 0.5 mm²                         |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.5/16 OR SV</a>   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.5/10</a>         |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 0.75 mm²                        |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.75/16 W SV</a>   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H0.75/10</a>        |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 1                               |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 12 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.0/16 GE SV</a>   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.0/10</a>         |  |
|                                                     | Sección de conexión del conductor                                                                                                                                                           | nominal                         | 1.5 mm²                         |  |
|                                                     | Terminal tubular                                                                                                                                                                            | Longitud de desaislado          | nominal 10 mm                   |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                             | Terminal tubular<br>recomendado | <a href="#">H1.5/10</a>         |  |
| Texto de referencia                                 | El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P). La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |                                 |                                 |  |

## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Datos nominales conformes a IEC

|                                                                                      |                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| testado según la norma                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. 13.4 A (Tu=20 °C)             |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)                                   | 10 A                   | Corriente nominal, número de polos mín. 12 A (Tu=40 °C)               |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)                                   | 9 A                    | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2  |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2                | 160 V                  | 320 V                                                                 |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2                 | 2.5 kV                 | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2.5 kV                 | 160 V                                                                 |
|                                                                                      |                        | 2.5 kV                                                                |
|                                                                                      |                        | Resistencia a corrientes de corta duración                            |
|                                                                                      |                        | 3 x 1s mit 80 A                                                       |

## Datos nominales según CSA

|                                             |                                                                                                  |                                             |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Instituto (CSA)                             | CSA                                                                                              | Núm. de certificación (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Tensión nominal (Use Group B / CSA)         | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group C / CSA)         | 50 V           |
| Tensión nominal (Use group D / CSA)         | 300 V                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group B / CSA)      | 9.5 A          |
| Intensidad nominal (Use Group C / CSA)      | 9.5 A                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group D / CSA)      | 9.5 A          |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 30                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16         |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |                |

## Datos nominales según UL 1059

|                                             |                                                                                                  |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Instituto (cURus)                           | CURUS                                                                                            | Núm. de certificación (cURus)               | E60693 |
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)     | 300 V                                                                                            | Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)     | 50 V   |
| Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)     | 300 V                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)  | 9.5 A  |
| Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)  | 9.5 A                                                                                            | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)  | 9.5 A  |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 30                                                                                           | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
| Referencia para valores de homologación     | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |                                             |        |

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 350.00 mm |
| Anchura VPE | 136.00 mm | Altura de VPE   | 40.00 mm  |

## Pruebas tipo

|                                     |            |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prueba: durabilidad de los marcajes | Estándar   | IEC 61984, sección 6.2 y 7.3.2 / 10.11 siguiendo el patrón de IEC 60068-2-70 / 12.95                                                        |
|                                     | Prueba     | marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, reloj con fecha, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación cULus |
|                                     | Evaluación | disponible                                                                                                                                  |

**B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**Datos técnicos**

|                                                        |                   |                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable)      | Prueba            | durabilidad                                                                    |                                     |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Estándar          | IEC 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06               |                                     |
|                                                        | Prueba            | giro de 180° sin elementos de codificación                                     |                                     |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Prueba            | giro de 180° con elementos de codificación                                     |                                     |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
| Prueba: sección ajustable                              | Prueba            | examen visual                                                                  |                                     |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Estándar          | IEC 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 11.99, IEC 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 03.11 |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | rígido de 0,14 mm <sup>2</sup>      |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | semirrígido de 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | rígido de 1,5 mm <sup>2</sup>       |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | semirrígido de 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/19                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 16/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 16/19                           |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
| Prueba de daños y liberación accidental de conductores | Estándar          | IEC 60999-1, sección 9.4 / 11.99                                               |                                     |
|                                                        | Requerimiento     | 0,2 kg                                                                         |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/19                           |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Requerimiento     | 0,3 kg                                                                         |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | H05V-U0.75                          |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | H05V-K0.75                          |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Requerimiento     | 0,4 kg                                                                         |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | H07V-U1.5                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | H07V-K1.5                           |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 16/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 16/19                           |
| Prueba de extracción                                   | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Estándar          | IEC 60999-1, sección 9.5 / 11.99                                               |                                     |
|                                                        | Requerimiento     | ≥10 N                                                                          |                                     |
|                                                        | Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/1                            |
|                                                        |                   | Tipo de conductor y sección de conductor                                       | AWG 26/19                           |
|                                                        | Evaluación        | superado                                                                       |                                     |
|                                                        | Requerimiento     | ≥20 N                                                                          |                                     |

## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                   |                                          |            |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-U0.75 |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | H05V-K0.75 |
| Evaluación        | superado                                 |            |
| Requerimiento     | ≥40 N                                    |            |
| Tipo de conductor | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-U1.5  |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | H07V-K1.5  |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 16/1   |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 16/19  |
|                   | Tipo de conductor y sección de conductor | AWG 16/19  |
| Evaluación        | superado                                 |            |

## Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas


- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Max. outer diameter of the conductor 2.6 mm
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dibujos


### Imagen de producto




### Dimensional drawing



### Graph



### Ventaja del producto



Solid PUSH IN contact Safe and durable

## Dibujos

### Ventaja del producto




Large connection cross-section Up to 1.5 mm possible with ease

### Ventaja del producto



Fast PUSH IN connection Tool-free and touch-safe

### Ejemplo de uso



## B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento.

Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos.


Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1849740000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, negro, |
| GTIN (EAN) | 4032248378203              | Número de polos: 1                                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                        |
| Tipo       | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | Versión                                                                |
| Código     | <a href="#">1849730000</a> | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación,        |
| GTIN (EAN) | 4032248378197              | naranja, Número de polos: 1                                            |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                                        |

**B2CF 3.50/32/180LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Contrapiezas****S2C-SMT 3.50/180LF Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas.

- protección de dedos
- se puede conectar al conector hembra B2CF 3.50 PUSH IN
- Dirección de conexión perpendicular o paralela a la placa de circuito impreso (180°/90°)
- Disponible cerrada (G) y con sujeción lateral con pin de soldadura (LF)
- Embalaje en caja (BX) o embalaje en cinta (RL) antiestática
- Adecuado para soldadura reflow y por ola
- Longitud del pin: 1,5 mm o 3,5 mm

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | S2C-SMT 3.50/32/180LF 3... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1290370000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4050118083804              | por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 32, 180°,            |
| Cantidad   | 24 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja |

**S2C-SMT 3.50/90LF Box**

Conector macho resistente a altas temperaturas

- Protección frente al contacto con los dedos
- Se conecta al conector hembra B2CF 3.50 PUSH IN
- Dirección de conexión perpendicular o paralela a la placa de circuito impreso (180°/90°)
- Disponible cerrada (G) y con sujeción lateral con pin de soldadura (LF)
- Embalaje en caja (BX) o en cinta antiestática (cinta en bobina, RL)
- Adecuado para soldadura reflow y por ola
- Longitud del pin: 1,5 mm o 3,2 mm

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | S2C-SMT 3.50/32/90LF 1.... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1290000000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4050118082777              | por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 32, 90°,             |
| Cantidad   | 24 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja |
| Tipo       | S2C-SMT 3.50/32/90LF 3.... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">1289600000</a> | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión |
| GTIN (EAN) | 4050118082494              | por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 32, 90°,             |
| Cantidad   | 24 ST                      | Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja |