



Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 2.5 x 98 mm, Poliamida 66, 80 N
Código	1278600000
Tipo	CB 98/2,5 NC
GTIN (EAN)	4008190154554
Cantidad	100 Pieza

CB 98/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E317499

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0433 inch
Altura	98 mm	Altura (pulgadas)	3.8583 inch
Anchura	2.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0984 inch
Peso neto	0.3 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	21 mm	Material básico	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	80 N	Diámetro de mazo, máx.	21 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	18 lbf	Diámetro de mazo, mín.	1 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Dibujos

