

## BLA AH 4 GR.1 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Similar a la ilustración

Protección eficaz, ergonomía optimizada y diseño cerrado:

desde la descarga de tracción en los conductores conectados, pasando por la protección visual y de contacto, hasta la ayuda para el desacoplamiento. Las capotas opcionales para adaptación posterior cumplen funciones mecánicas, visuales y hápticas.

Las dos semicubiertas abarcan el conector por completo, se enganchan entre sí y desempeñan las siguientes funciones:

- Protección antitracción mediante abrazadera o grapa integrada.
- Señalización con Dekafix o tiras adhesivas
- Disposición en línea sin pérdida de polos/salto de pasos
- Compatibilidad: para conectores con o sin brida o bloques de fijación
- Flexibilidad: según el tamaño, se dispone de entre 1 y 3 salidas de cable en direcciones diferentes

Con ello, las capotas protectoras de Weidmüller garantizan un plus en estabilidad, mejorando la señalización y ofreciendo compatibilidad y flexibilidad plenas.

Resultado: seguridad y comodidad máximas tanto en la aplicación como para el usuario.

## Datos generales para pedido

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                              | Conector para placa c.i., Accesorios, Carcasa protectora, naranja, Número de polos: 4 |
| Código                               | <a href="#">1326760000</a>                                                            |
| Tipo                                 | BLA AH 4 GR.1 OR                                                                      |
| GTIN (EAN)                           | 4008190119379                                                                         |
| Cantidad                             | 20 Pieza                                                                              |
| Valores característicos del producto |                                                                                       |
| Embalaje                             | Caja                                                                                  |
| Estado de entrega                    | Este artículo no estará disponible en el futuro.                                      |
| Disponible hasta                     | 2024-09-30T00:00:00+02:00                                                             |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (UR) | E60693                       |

## Dimensiones y pesos

|           |        |
|-----------|--------|
| Peso neto | 3.93 g |
|-----------|--------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Especificaciones del sistema

|                      |                                      |                          |         |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BLA/SLA 5.08 | Paso en mm (P)           | 5.08 mm |
| Paso en pulgadas (P) | 0.200 "                              | Número de polos          | 4       |
| L1 en pulgadas       | 0.200 "                              | Número de filas de polos | 1       |

## Datos del material

|                                     |          |                                     |                |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Materiales aislantes                | PA       | Color                               | naranja        |
| Carta de colores (similar)          | RAL 2000 | Moisture Level (MSL)                |                |
| Grado inflamabilidad según UL 94    | V-2      | Material de contacto                | Aleación de Cu |
| Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C   | Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C          |
| Temperatura de servicio, min.       | -50 °C   | Temperatura de servicio, max.       | 100 °C         |
| Gama de temperatura, montaje, min.  | -25 °C   | Gama de temperatura, montaje, max.  | 100 °C         |

## Datos nominales conformes a IEC

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|------------------------|------------------------|

## Embalaje

|             |           |                 |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje    | Caja      | Longitud de VPE | 118.00 mm |
| Anchura VPE | 102.00 mm | Altura de VPE   | 66.00 mm  |

## Indicación importante

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
| Notas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

## Clasificaciones

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002943 | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |

## Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-46-04-05