# Hoja técnica

## PAC-UNIV-D25M-D25F-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 10,15 ± 1 mm |
| Código | 1349980025 |
| Tipo | PAC-UNIV-D25M-D25F-2M5 |
| GTIN (EAN) | 4032248331673 |
| Cantidad | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## PAC-UNIV-D25M-D25F-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| ROHS | Conformidad |

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 541 g |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud de cable | 2.5 m | apropiado para | Señales analógicas |
| Material básico | PVC | Cable | Cable LiYCY |
| Conector al interface | SUB-D MALE 25P | Número de polos, mín. | 25 polos |
| Diámetro exterior | 10,15 ± 1 mm | Conector al lado control | SUB-D FEMALE 25P |
| Sección del conductor | 0.25 mm² | | |

### Datos eléctricos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corriente total, máx. | 3 A | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
| Tensión nominal | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |