


SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: PG 9, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.2 m, Montaje frontal
Código	1353800000
Tipo	SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156447
Cantidad	1 Pieza

SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	22.03 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
------------	---

SCIP	c42752f6-bbda-4a45-a673-c4da8f94278f
------	--------------------------------------

Datos técnicos del cable

Función PE	No	Sección del conductor (impresión/online)	AWG 18
Longitud de cable/conductor	0.2 m	Sección del conductor AWG	AWG 18
Código de color	marrón, blanco, azul, negro, gris	Número de polos	5

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Superficie de contacto	bañado en oro	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tensión nominal	60 V	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100	Prensaestopas	PG 9
Corriente nominal	Contactos 1-4 8A, contacto 5 2A	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C

Normas

Conejor norma	IEC 61076-2-101
---------------	-----------------

Datos generales

Número de polos	5	Codificación	Codificación A
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de montaje	Montaje frontal
Tensión nominal	60 V	Tipo de protección	IP67, atornillado
Ciclos de enchufado	≥ 100	Prensaestopas	PG 9
Tensión nominal	250 V (4 polos) / 60 V (5 polos)	Corriente nominal	Contactos 1-4 8A, contacto 5 2A
Sección del conductor (impresión/online)	AWG 18	Conexión 1	M12
Conexión 2	Flying wires	Longitud de cable/conductor	0.2 m
Rosca de montaje	PG 9	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C
diámetro externo del conductor	-		


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Dibujos

www.weidmueller.com

Esquema de polos



Accesorios

Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG9-MS	Versión
Código	1694080000	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 9, 2.8 mm, latón,
GTIN (EAN)	4008190872243	niquelado
Cantidad	100 ST	