

PAC-M340-UNIU-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mediante este sistema de cableado para las principales tarjetas de entrada/salida de Siemens S7-300 y S7-400, el usuario puede diseñar un sistema de conexionado de byte tanto para las entradas como para las salidas digitales. El sistema se compone de:

- Cable con adaptador frontal para el PLC y conector estandar cable plano para el interface.
- Interface pasivo o por relé en modo byte (alimentación común en grupos de 8 señales).
- Principales ventajas del sistema:
- Tiempos de diseño, planificación y puesta en marcha reducidos.
- Ahorro de tiempo en el montaje.
- Ahorro de espacio.
- Eliminación de errores en el cableado.

Datos generales para pedido

Versión	Cable LiYY, 0.25 mm ²
Código	1355950025
Tipo	PAC-M340-UNIU-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986581104
Cantidad	1 Pieza

PAC-M340-UNI-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	351 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-10...60 °C	Temperatura de servicio	-10...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos generales

Longitud de cable	2.5 m	apropiado para	Señales digitales
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYY
Conector al interface	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Número de polos, mín.	20 polos
Diámetro exterior	8,6 ± 1 mm	Conector al lado control	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Sección del conductor	0.25 mm ²		

Datos eléctricos

Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Tensión de servicio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Capacidad (conductor / conductores)	300 pF/m		

Datos nominales UL

Corriente total, máx.	3 A
-----------------------	-----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		