

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa perfil, RS 80 verde pálido, Perfil extruido, Anchura: 2000 mm
Código	1396730000
Tipo	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
Cantidad	32 M

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	15.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6181 inch
Altura	84 mm	Altura (pulgadas)	3.3071 inch
Anchura	2000 mm	Anchura (pulgadas)	78.74 inch
Peso neto	115 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-50 °C...60 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Superficie	no probado	Material básico	PVC
------------	------------	-----------------	-----

Datos generales

Color	verde pálido	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 6021		

Indicación importante

Información de producto	Existen 3 alturas disponibles para el perfil protector y las tapas finales: Soporte TS sin tapa TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Soporte TS con tapa baja: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm Soporte TS con tapa alta: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Montaje directo, sin/cubierta baja/alta: 17 / 44 / 63 mm Dimensiones de la PCB: Grosor: 1,6 (±0,2) mm, anchura: 67,8 (+0,2) mm Dimensión de la sección RS = longitud de la placa de circuito impreso - 4,5 mm Dimensión sección ADP = longitud de la PCB - 2 mm Ejemplo: Longitud de la PCB 160 mm, sección RS = 155,5 mm, sección ADP = 158 mm
-------------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

