

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE equipados, PROFINET, Cat.6A, PVC, verde, tipo M12 X

Datos generales para pedido

| Versión | Cable de conexión, Conector recto tipo M12 X IP 67, Conector recto tipo M12 X IP 67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m |
|------------|--|
| Código | <u>1398070100</u> |
| Tipo | IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E |
| GTIN (EAN) | 4050118199703 |
| Cantidad | 1 Pieza |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| 10 m | Longitud (pulgadas) | 393.7008 inch |
|--|--|---|
| 594 g | | , |
| | | |
| -40 °C80 °C | Temperatura de servicio | -40 °C80 °C |
| -40 °C80 °C | | |
| al del producto | | · |
| | | |
| a Conforme con exención | | |
| | | |
| | | |
| 67cf1078-beca-4687-860l | o-dc475a6ec24a | |
| os | | , |
| UL-Style 2461 | | |
| , | | , |
| | | |
| UL-Style 2461 | | |
| | | , |
| M12, Codificación X, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento | | |
| | -40 °C80 °C -40 °C80 °C tal del producto A Conforme con exención 6 C Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860i OS UL-Style 2461 M12, Codificación X, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con | -40 °C80 °C -40 °C80 °C tal del producto A Conforme con exención 6 C Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a OS UL-Style 2461 M12, Codificación X, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con |

Montaje del cable

Clavija de conexión izquierda

| Color de revestimiento | Verde (RAL 6018) | Sección | 4*2*AWG 23/7 |
|---|--|----------------------------|--------------|
| Apantallamiento | S/FTP | Diámetro del aislante | 1.58 mm |
| Diámetro de la funda, max. | 8.8 mm | Material del revestimiento | PVC |
| Secuencia de los colores conductores – pares de conductores | blanco/azul - azul, blanco/ naranja - naranja, blanco/ verde - verde, blanco/ marrón - marrón | | |

M12, Codificación X, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| Propie | dades | electr | ucas | cable |
|--------|-------|--------|------|-------|

| Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s | Categoría | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) |
|--|------------------------|-----------|--|
| Tensión de prueba: conductor- conductor-apantallado | 800 Veff, 50 Hz, 1 min | | |

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| Fuerza de extracción | ≤ 150 N | Halógenos | Sí |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Radio de torsión mínimo, repetido | 8 x diámetro del cable | Radio de flexión, mín., Único | 4 x diámetro del cable |
| Retardo de llama | in accordance with IEC 60332-1-2 | | |

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Conductor de neutro



Asignación de pines






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



TM-l es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| Tipo | TM-I 12 MC NE GE | Versión |
|----------------|--------------------------------|--|
| Código | <u>1718411687</u> | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Cantidad | 320 ST | |
| | | |
| Tipo | TM-I 18 MC NE GE | Versión |
| Tipo Código | TM-I 18 MC NE GE 1718431687 | Versión TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo |
| | | |

Fecha de creación 04.11.2025 10:24:29 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 5