

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm ² , 10mm ² , Conexión crimpada hexagonal |
| Código | 1445070000 |
| Tipo | PZ 10 HEX |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 |
| Cantidad | 1 Pieza |

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Anchura | 195 mm | Anchura (pulgadas) | 7.6772 inch |
| Peso neto | 528 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | No afectado |
| RoHS | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------|---|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|--------------------------|---------|---|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Motor | mecánico | Sección del terminal tubular, max. | 10 mm ² |
| Sección del terminal tubular, min. | 0.25 mm ² | Tipo de prensado /perfil | Conexión crimpada hexagonal |

Descripción de contacto

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|--------------------|
| Tipo de contactos | Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico | Sección máx. AWG | AWG 8 |
| Sección mín. AWG | AWG 24 | Zona de prensado, max. | 10 mm ² |
| Zona de prensado, min. | 0.25 mm ² | | |


Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Ejemplo de uso****Ejemplo de uso****Ejemplo de uso**

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran medida el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | ERTE GRIFFE PZ | Versión |
| Código | 9202810000 | Herramienta para prensar, Pieza de repuesto |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Cantidad | 1 ST | |