

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de alimentación de calidad. Con nuestro nuevo conector macho M12, podrá suministrar sin problemas más 250 V y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L-, S y T han sido diseñados para la transmisión de hasta 630 VCA o 60 VCC y 12 A.

Datos generales para pedido

Versión	Paso de panel, Número de polos: 4, Codificación: S-coded, M12, 630 V
Código	1460290000
Tipo	SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266412
Cantidad	1 Pieza

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E307231

Dimensiones y pesos

Peso neto	18.5 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---------------------------------------------	----------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	S-coded
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Material capotas	Plástico	Resistencia del aislamiento	108 Ω
Material de contacto	CuZn	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm ²	Tensión nominal	630 V
Corriente nominal	12 A	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	≥ 100	Grado de polución	3
Presaestopas	M 20	Corriente nominal	12 A
Conexión de apantallamiento	No	Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C		

Datos técnicos Aspectos generales

Número de polos	4	Codificación	S-coded
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	Plástico
Resistencia del aislamiento	108 Ω	Material de contacto	CuZn
Tensión nominal	630 V	Corriente nominal	12 A
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	3	Presaestopas	M 20
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 °C

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Dibujos

www.weidmueller.com

Esquema de polos

